

Philips
widescreen-TV med
Crystal Clear

28 tum

28PW6420



Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear

Widescreen-TV med Real Flat-bildrör som ger en kontrastrik och verklighetstrogen bild utan störningar. Incredible Surround-ljud som sprids utmärkt med de två inbyggda högtalarna.

Bättre kvalitetsbilder som visar fler detaljer

- Real Flat-bildrörsteknik ger dig levande bilder
- Crystal Clear förbättrar bilddjupet

Spännande och levande ljud

- Incredible Surround™ för ett större ljud

Enknappsfunktioner

- Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
- 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV

PHILIPS
sense and simplicity

Widescreen-TV med Crystal Clear

28 tum

Specifikationer

Bild

- **Bildförhållande:** 16:9
- **Diagonal skärmstorlek:** 28 tum / 70 cm
- **Synlig diagonal skärmstorlek:** 66 cm
- **Displaytyp:** Real Flat-bildrör
- **Bildförbättring:** Crystal Clear, Scavem, Justering av färgtemperatur, Skärpeinställning
- **Skärmförbättring:** Reflexfri
- **Bildbearbetning:** 50 Hz

Ljud

- **Ljutförbättring:** Ultra Bass
- **Ljudsystem:** Incredible Surround, Nicam-stereo
- **Uteffekt (RMS):** 2 x 10 W
- **Musikeffekt:** 20 W

Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 2

Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Autostore, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Sortering, Smart ATS och ACI
- **Lättanvänd:** Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll, Toppkontroller
- **Typ av fjärrkontroll:** RCLE014
- **Text-TV:** 10 sidor Smart Text
- **Text-TV:** 4 favoritsidor, Programinformationslinje
- **Bild-i-bild:** Tvåsidig Text-TV
- **Fjärrkontroll:** Video, TV
- **Bildformatsjustering:** 4:3, Kontinuerlig zoom, Växla mellan underrubrik och rubrik, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen, Zoom

14:09, Zoom 16:09

- **Klocka:** Insomningsfunktion, Smart Clock-funktion

Mottagare/mottagning/sändning

- **Radioband:** Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- **TV-system:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- **Videouppspelning:** NTSC
- **Antenngång:** 75 ohm koaxial (IEC75)
- **Antal snabbval:** 100

Anslutningar

- **Antal Scart-kablar:** 2
- **Ext 1-SCART:** CVBS-ingång/utgång, RGB
- **Ext 2 SCART:** CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- **Andra anslutningar:** Variabel ljudutgång
- **Anslutningar på framsidan/sidan:** Ljudingång v/h, CVBS in, Hörlur ut
- **Hörlur:** 3,5 mm

Övriga data

- **Strömförbrukning:** 91 W W
- **Strömförbrukning i vänteläge:** < 1 W
- **Nätström:** AC 220-240 V +/- 10%

Storlek

- **Produktvikt:** 39 kg
- **Vikt inkl. förpackning:** 44 kg
- **Kabinettets färg:** Silver Frost (11027)
- **Lådans mått (B x H x D):** 870 x 621 x 618 mm
- **Utrustningens mått (B x H x D):** 803 x 515 x 512 mm

28PW6420/01

Produktfördelar

Real Flat-bildrör

Det platta bildröret ger en bredare synfältsvinkel samtidigt som antalet reflektioner minimeras så att du får bästa möjliga bildkvalitet.

Crystal Clear

Crystal Clear förbättrar bilddjupet tack vare kombinationen av olika bildförbättringar som Contrast Plus och färgförbättring.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska färförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.


Tvåsidig text-TV

Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor samtidigt, sida vid sida

10 sidor Smart Text

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Publiceringsdatum 2007-08-04

Version: 15.0

12 NC: 8670 000 21449
EAN: 87 10895 85188 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com