

Breitbild TV, 82 und 70 cm (76 und 66 cm sichtbar)

- *Real Flat Blackline S Bildröhre*
- *100 Hz IDTV*
- *Crystal Clear III*
- *Active Control*
- *CTI, Color Transient Improvement*
- *Text Dual Screen*
- *Virtual Dolby Surround Sound*
- *40 Watt Musikleistung*
- *Easy Text 1200 Seiten*

32 PW 8608
28 PW 8608

**REAL
FLAT** **100 Hz**


CRYSTAL CLEAR

**active
control**

**VIRTUAL
DOLBY
SURROUND**

easy 1200 S

NEXTVIEW


WideScreen plus



RC 19002



PHILIPS

Breitbild TV, 82 und 70 cm (76 und 66 cm sichtbar)



Chassis

- Chassisausführung: EM 2E (EMG)

Bildröhre/Display

- Bildröhren-Technologie:
Real Flat Blackline S
- Bildschirmdiagonale / sichtbar (cm):
82 / 76 bei 32 PW 8608,
70 / 66 bei 28 PW 8608

Bild

- 100 Hz IDTV
- Crystal Clear III:
mit Dynamic Contrast
- Active Control:
Auto DNR, Schärfe, Format
- DAF = Dynamischer Fokus
- Widescreen plus
- Scavem
Scan Velocity Modulation
- CTI
Colour Transient Improvement
- TXT Dual Screen
- Smart Control Bild und Ton

Ton

- Virtual Dolby Surround
- Musikleistung: 40 Watt
- Graphic Equalizer
- Kopfhörerlautstärke gesondert regelbar

Bedienung

- Multifunktionsfernbedienung RC 19002
- Vorzugsprogrammwahl:
frei programmierbar
- Kindersicherung
- Menüsprachen: 22 auswählbar
- Sleep Timer: 180 Minuten

Abstimmung und Installation

- Autostore mit Sendersortierung
- Easy Tune (ATS / ACI)
- Direkte Kanal- oder Frequenzwahl
- Senderspeicher: 100

Empfang

- Terrestrisch / Kabel
- Empfangsfrequenzbereich:
VHF, UHF, S, Hyperband
- TV-Empfangsnorm: PAL BG//DK, SECAM
BG/ L/L'/ DK, NTSC über AV

Videotext

- Easy Text: 1200 Seiten Level 2.5

Anschlüsse hinten

- 2 Euro-AV Anschlüsse
- Ext 1: CVBS + RGB
- Ext 2: CVBS + Y/C
- Audio Cinch Stereo-Ausgang

Anschlüsse seitlich

- 2 Front-AV-Anschlüsse, FBAS und Y/C
- Kopfhöreranschluss

Stromversorgung

- Leistungsaufnahme Betrieb: ca. 104 Watt
- Leistungsaufnahme Standby: ca. 0,55 Watt
- Netzspannung: 220-240 Volt AC

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm):
32 PW 8608: 85,8 x 54,1 x 55,7,
28 PW 8608: 76,3 x 48,9 x 50,4

Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg):
32 PW 8608: 54,
28 PW 8608: 39

EAN-Nummer

- 32 PW 8608: 8710895751346 (12)
- 28 PW 8608: 8710895751353 (12)

Farbe

- Gerätefarbe: Silver Shadow

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm):
85,8 x 54,1 x 55,7

Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 54.00

Lieferumfang

- Fernbedienung RC 19002

EAN: 8710895751346 (/12)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
5/03/L (01)

www.philips.de
www.philips.at

