

NIDEOLINE

Real Flat Pixel Plus Breitbild TV
92, 82 und 70 cm (86, 76 und 66 cm sichtbar)

- *Real Flat Blackline S-Bildröhre*
- *100 Hz Pixel Plus und Digital Natural Motion*
- *Digital Crystal Clear*
- *Active Control Plus*
- *Text Dual Screen*
- *Dolby Virtual Surround*
- *60 Watt Stereo-Musikleistung*
- *Compass Bedien-Menü*
- *NexTView / EPG Type 2*
- *Easy Text 1200 Seiten*

36 PW 9308
32 PW 9308
28 PW 9308

**REAL
FLAT**

PIXEL PLUS

DIGITAL
NATURAL MOTION

DIGITAL
CRYSTAL CLEAR

cinemaLink

VIRTUAL
DOLBY
SURROUND

NEXTVIEW

easy 1200 F

COMPASS

active
control
+ Light Sensor



Rack ST 369308 / ST 329308

RC 2080



PHILIPS

Real Flat Pixel Plus Breitbild TV

92, 82 und 70 cm (86, 76 und 66 cm sichtbar)



Chassis

- Chassisausführung EM 5 E (EMG Star)

Bild

- Bildröhren-Technologie:
Real Flat Blackline S
- Bildschirmdiagonale / sichtbar (cm):
92 / 86 bei 36 PW 9308, Bildformat 16:9,
82 / 76 bei 32 PW 9308, Bildformat 16:9,
70 / 66 bei 28 PW 9308, Bildformat 16:9
- 100 Hz Pixel Plus und DNM
- Digital Natural Motion
- Digital Crystal Clear
- Widescreen plus
- Active Control Plus
- TXT DualScreen
- DAF = Dynamischer Focus
- Scavem
- CTI-Schaltung
- Smart Control-Bildeinstellungen: 5 Modi,
weich, natürlich, intensiv, Multimedia, PP
- Standbild

Ton

- Virtual Dolby Surround Sound
- Musikleistung: 60 Watt
- AVL = Auto Volume Leveller
- Smart Control-Toneinstellungen:
Film, Sprache, Musik, PP

Bedienung

- Compass-Menü
mit graphischen Darstellungen
- Systemfernbedienung RC 2080
- Cinema Link
- Vorzugsprogramm-Liste
- NexTView / EPG Type 2
- Menüsprachen: 22 auswählbar
- Sleep Timer: 180 Minuten
- Automatische Geräteabschaltung

Abstimmung und Installation

- Autostore mit Sortierfunktion
- Easy Tune (ATS / ACI)

- Direkte Kanal- oder Frequenzwahl
- Senderspeicher: 100

Empfang

- Terrestrisch / Kabel
- Empfangsfrequenzbereich:
VHF, UHF, S, Hyperband
- TV-Empfangsnorm:
PAL BG//DK, SECAM BG/ L/L"/ DK,
NTSC über AV

Videotext

- Easy Text: 1200 Seiten Level 2.5:
mit Hypertext und Word Search

Service-Mitteilungs-Mode

- Service IR Link: Drahtlose Kommunikation
mit TV über DST RC 7150,
Schnittstelle für "ComPair" =
PC unterstütztes Reparatursystem

Anschlüsse hinten

- 2 Euro AV-Anschlüsse
- Ext 1: CVBS + RGB
- Ext 2: CVBS + Y/C
- Audio Cinch Stereo-Ausgang

Anschlüsse seitlich

- 2 Front-AV-Anschlüsse:
FBAS-Eingang, Cinch,
Audio-Eingang, L+R, 2 x Cinch,
Y/C-Eingang, Hosiden
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Klinke, Stereo

Stromversorgung

- Leistungsaufnahme Betrieb: ca 170 Watt
- Leistungsaufnahme Standby: ca. 0,34 Watt

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm):
36 PW 9308: 100,2 x 64 x 58,3,
32 PW 9308: 88,4 x 56,4 x 53,9,
28 PW 9308: 75,6 x 50,9 x 49,5

Gewicht

- Gerätegewicht netto:
36 PW 9308: 77,5 kg,
32 PW 9308: 54,0 kg,
28 PW 9308: 40,0 kg

EAN-Nummer

- 36 PW 9308: 8710 895760 010
- 32 PW 9308: 8710 895759 991
- 28 PW 9308: 8710 895760 003

Farbe

- Gerätefarbe: Silver Frost

Lieferumfang

- Fernbedienung RC 2080