

Matchline Flat TV 29"

29PT654A

Sua real visão do mundo.

A vida fica muito mais emocionante através de um Matchline Flat TV 29" PHILIPS.

Um TV criado para ampliar a linha Matchline Flat TV e para se integrar ao dia-a-dia de quem procura sempre o melhor.

Sua tela totalmente plana e sua tecnologia digital exibem todas as cores e detalhes que uma imagem pode oferecer, com perfeita definição, sem reflexos e distorções.

O som estéreo de altíssima qualidade do Matchline Flat TV 29" PHILIPS coloca você frente a frente com a ação e seu design arrojado emoldura sua vida com muito estilo.

Esta é a sua nova visão do mundo.

E este é o poder da tecnologia PHILIPS.

O talento para transformar planos em realidade.



Rack opcional que valoriza e complementa o design. Estilo único para ambientes exclusivos.



Let's make things better.



PHILIPS

Matchline Flat TV 29"

29PT654A

Matchline Flat TV 29"

- **Tela totalmente plana**
Imagens mais reais, com muito menos distorções e reflexos.
- **Conexões: entradas e saídas de áudio (estéreo) e vídeo, S-VHS**
Conexões para Home Cinema e equipamentos de áudio e vídeo, inclusive entrada Super-VHS.
- **Incredible Surround - Stereo/SAP - Subwoofer Bass Reflex**
Proporciona a incrível experiência do Som Surround, Som estéreo/SAP de alta qualidade, potência de áudio de 20 W RMS, subwoofer "Bass Reflex".
- **Closed Caption**
Apresenta legendas quando estas estiverem disponíveis na fonte. Útil no aprendizado de outros idiomas e para deficientes auditivos.
- **Localizador de controle remoto**
O controle remoto emite sinais sonoros que facilitam sua localização.



MATCH  **LINE**



Let's make things better.



PHILIPS

Matchline Flat TV 29"

Matchline Flat TV 29"

29PT654A

Principais Recursos

• Sintonia total

181 canais - VHF/UHF e TV a Cabo

• Tubo de Imagem Real Flat Black Matrix

Esta tela totalmente plana proporciona uma imagem muito mais real, sem distorções ou reflexos. Com revestimento anti-reflexo e a tecnologia Black Matrix garante cores mais vivas e excelente contraste sob qualquer condição de iluminação ambiente.

• Stereo/SAP

Reprodução estéreo de alta qualidade e SAP para ouvir som original sem dublagens (quando disponível).

• Incredible Surround

Realça o som estéreo criando um ambiente surround. Efeito espacial para sons mono.

• Subwoofer Bass Reflex

Realça os graves enriquecendo-os e acrescentando maior profundidade.

• Conexões

Entradas e saídas de áudio estéreo e vídeo, entrada S-VHS para conexão a equipamentos de áudio e vídeo de alta resolução como o DVD.

• Closed Caption

Apresentação de legendas quando disponíveis na fonte de imagem.

• Smart Picture e Smart Sound

Ajustes prontos de imagem e som.

• Localizador de controle remoto

Emite sinais sonoros que facilitam sua localização.

• Controle remoto unificado TV/VCR

Controla o TV e ativa as principais funções do VCR Philips.

• Surf de canais

Facilita o "Zapping" de canais, retornando seqüentemente aos canais da lista Surf (até 10 canais).

• A/C - Alternate Channel

Retorna ao último canal assistido.

• Nomear canais

Escreva ou escolha um nome na lista de canais.

• Dynamic Noise Reduction

Atenua os ruídos tornando a imagem mais límpida e nítida.

• Incredible Picture

Otimiza a imagem acrescentando maior vivacidade e melhor definição a mesma.

• Autovolume

Suaviza as variações bruscas de volume que ocorrem quando da mudança de canais e intervalos comerciais.

• Seleção automática de canais

Sintoniza automaticamente os canais disponíveis em sua região "saltando" os canais não disponíveis.

• Auto Switch Off

Desliga o TV 10 minutos após a emissora sair do ar.

• Mensagem na tela

Escreva sua mensagem na tela do TV (30 caracteres). A mensagem, aparecerá na tela ao se ligar o TV.

• Relógio com bateria

Indica o horário na tela do TV, mantém o horário (bateria auto-recarregável).

• Sleptimer

Programa o TV para se desligar automaticamente em intervalo de tempo entre 15 a 120 minutos.

• Timer/Autoliga

Liga automaticamente o TV no horário e canal desejados ou muda de canal no horário determinado.

Dados Técnicos

(Sujeitos a alterações)

Sistema: PAL-M / NTSC / PAL-N / PAL-BG (automático)

Alimentação: 110/220V 50/60 Hz (automático)

Consumo aprox.: 105 W, stand-by menos de 10 W

Tubo de imagem: 29", Black Matrix Real Flat
68cm - diagonal visual aprox. - NBR 5258

Recepção de canais: VHF/UHF: 2 ao 69; TV a cabo: 1 ao 125

Seletor de canais: Digital, Sintetizado PLL

Conexões: 3 entradas de áudio estéreo e vídeo, saída de áudio estéreo e vídeo, duas entradas S-VHS, entrada para antena VHF/UHF e Cabo 75 ohms, saída para fone de ouvido
Saída de áudio: 20W RMS, 2 tweeters, 2 squeeeters e subwoofer, STEREO/SAP BTSC
Português, Inglês e Espanhol

Menu: Português, Inglês e Espanhol

Dimensão aprox.

LxAxP: 79 x 76 x 50 cm

Peso aproximado: 46 kg

Acessórios

- Controle Remoto unificado TV/VCR Philips
- 3 pilhas "AA"
- Misturador VHF/UHF
- Adaptador 75/300 Ohms

ATENÇÃO: algumas funções necessitam que o televisor fique no modo stand-by ao ser desligado, para isso, ligue e desligue o TV somente pelo controle remoto.

MATCHLINE

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.



0 000000 000000

Let's make things better.



PHILIPS