



Philips BlueVision Moto
Señalización e interior
convencional

Tipo de lámpara: W 5 W

Pack de: 2
12 V, 5 W
W2,1x9,5d



31029330

Luz blanca para darle estilo

Hasta 3700 K de luz blanca

El foco halógeno de señalización para motos Philips BlueVision mejora el estilo de tu moto con hasta 3700 K de luz blanca.

Luz blanca elegante para que te vean

- Luz blanca BlueVision Moto con hasta 3700 K para que tu moto tenga más estilo

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

PHILIPS

Especificaciones

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 5 W

Datos del empaque

- Tipo de empaque: B2
- EAN1: 8711500310293
- EAN3: 8711559523774

Descripción del producto

- Aplicación: Luces para la matrícula
- Alcance: BlueVision Moto
- Tecnología: Convencional
- Tipo: W5W
- Denominación: WVB-12961BV-BI
- Base: W2,1x9,5d

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,195 kg
- Alto: 12 cm
- Longitud: 14,5 cm

- Peso neto por unidad: 25 g
- Ancho: 12 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 15,5 g
- Alto: 13,5 cm
- Longitud: 0,95 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20
- Peso neto por unidad: 1,25 g
- Cantidad por paquete: 2
- Ancho: 9,5 cm

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12961BVB2
- Código de solicitud: 31029330

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Estilo
- Características destacadas del producto: Luz blanca para darle estilo

Destacados

La elección de los fabricantes

Durante 100 años, las lámparas Philips han estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y han presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los vehículos modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

hasta 3700 K de luz blanca

BlueVision Moto proporciona faros delanteros de luz blanca con hasta 3700 K y revestimiento azul para que te vean.



Fecha de publicación
2019-08-02

Versión: 5.0.1

12 NC: 8670 001 44579

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com