



Philips  
Välvd LCD-skärm med Full  
HD

### E-line

32 (visningsyta på 31,5 tum/80  
cm)  
1920 x 1080 (Full HD)

322E1C

## Otroligt uppslukande

Den välvda E-line-bildskärmen på 32 tum ger en verkligt uppslukande upplevelse i en snygg design. Upplev skarp Full HD-grafik och jämna rörelser med AMD FreeSync-teknik.

### Välvd design inspirerad av världen runt omkring oss

- Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

### Suverän bildkvalitet

- VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar
- 16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder
- Smidigt spel med AMD FreeSync™-teknik
- SmartContrast för fylliga svarta detaljer
- Spelläget SmartImage – optimerat för spelare

### Funktioner framtagna för dig

- Kabelhantering minskar kabeltrassel för en prydlig arbetsyta
- Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik
- LowBlue-läge för en produktivitet som är skonsam för ögonen
- HDMI garanterar universell digital anslutning
- DisplayPort-anslutning för bästa bild

# PHILIPS

Välvd LCD-skärm med Full HD  
E-line 32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

322E1C/00


## Funktioner

### Svängd skärmdesign



Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.

### VA-skärm




Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhög statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningssvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

### 16:9 Full HD-skärm



Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

### Ultrasmidigt spel



Spel ska inte vara ett val mellan till hackigt spelupplägg eller trasiga bildramar. Med Philips nya skärm behöver det inte vara. Få stabil, störningsfri prestanda i nästan alla bildhastigheter med AMD FreeSync™-teknik, mjuk snabb uppfrysning och ultrasnabb svarstid.

### Spelläget SmartImage



Philips nya spelskärm har OSD med snabbåtkomst specialanpassat för spelare, vilket ger dig flera olika alternativ. "FPS"-läget

(förstapersonsskjutare) förbättrar mörka detaljer i spel så att du kan se dolda objekt i mörka partier. "Racing"-läget anpassar skärmen med snabb svarstid, High color-grafik och bildjusteringar. "RTS"-läget (realtidsstrategi) har ett särskilt SmartFrame-läge som gör att du kan fokusera på vissa ytor och justera storlek och bild. Med Gamer 1 och Gamer 2 (spelare 1 och spelare 2) kan du göra personliga inställningar utifrån olika spel för bästa möjliga prestanda.

### Dolda kablar



Den här skärmen har en elegant lösning för kabelhantering som ger dig en prydligare arbetsyta. Du behöver inte samla ihop kablar med extra band. En lång springa tillhandahåller dold förvaring av kablar. Den döljer kablarna och ser snygg ut i de flesta miljöer, särskilt i mindre utrymmen eller skrivbord som står mot en vägg eller ett fönster. Den här designen snyggar till trassliga kablar och ger ett mer organiserat skrivbord.

### Flickerfree-teknik



Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmar på skärmen, vilket är tröttsamt för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.



# Specifikationer

## Bild/visning

- AMD FreeSync™-teknik
- LCD-paneltyp: VA LCD-skärm
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Panelstorlek: 31,5 tum/80 cm
- Bildskärmsbeläggning: Antireflexskydd, 3H, dimmighet 25 %
- Effektiv visningsyta: 698,4 (H) x 392,85 (V) mm – vid 1 500 R kurvning\*
- Bildförhållande: 16:9
- Maximal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 75 Hz\*
- Bildpunktstäthet: 70 PPI
- Svarstid (medel): 4 ms (grå till grå)\*
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Bildpunktavstånd: 0,364 x 0,364 mm
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10
- Bildförbättring: SmartImage-spel
- Färgomfång (normalt): NTSC 85 %\*, sRGB 104 %\*
- Antal färger: 16,7 M
- Avsökningfrekvens: 53–84 kHz (H)/48–75 Hz (V)
- sRGB
- Flimmerfri
- LowBlue-läge

## Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- Ljud (ingång/utgång): Audio-utgång

## Bekvämlighet

- Bekväm användning: Ström på/av, Meny, Ljusstyrka, Ingång, SmartImage-spel
- OSD-språk: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

## Ställning

- Lutning: -5/20 grader

## Effekt

- Aktivt läge: 40,6 W (medel)
- Standbyläge: < 0,5 W (medel)
- Av-läge: < 0,3 W (medel)
- Energiklass: F
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)
- Strömförsörjning: Intern, 100–240 V AC, 50–60 Hz

## Mått

- Produkt med stativ (mm): 709 x 523 x 281 mm
- Produkt utan stativ (mm): 709 x 425 x 88 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 800 x 625 x 236 mm

## Vikt

- Produkt med stativ (kg): 7,10 kg
- Produkt utan stativ (kg): 6,28 kg
- Produkt med förpackning (kg): 10,01 kg

## Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 till 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Höjd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
- MTBF: 50 000 tim (exklusive bakgrundsbelysning) timmar

## Hållbarhet

- Miljö och energi: RoHS, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

## Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, CU-EAC, CB, UKRAINSKA, TUV-BAUART

## Hölje

- Färg: Svart
- Yta: Strukturerad

## Förpackningens innehåll:

- Skärm med stativ
- kablar: HDMI-kabel, strömsladd
- Användardokumentation



Publiceringsdatum  
2022-04-21

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 001 59219  
EAN: 87 12581 75847 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Radie på skärmens svängning i mm  
\* Svarstidsvärde lika med SmartResponse  
\* Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.  
\* NTSC-område baserat på CIE1976  
\* sRGB-område baserat på CIE1931  
\* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.  
\* Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.