


Philips Signage Solutions  
Q-sorozatú kijelző

32"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású  
Full HD

**SignageSolutions**



32BDL3511Q

## Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyugtázza is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Full HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

### **Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.**

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

### **Költséghatékony rendszermegoldás**

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

**PHILIPS**


# Fénypontok

## CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

## FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)



A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

## Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a

készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

## SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 31,5 hüvelyk / 80 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 6,5 ms
- Képformátum: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Paneltechnológia: VA
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)
- Pára: 2%

## Támogatott képernyőfelbontás

### Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1152 x 864	75 Hz
1152 x 870	75 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

### Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

## Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

## Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Osztott mátrix: Max. 10 x 15
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz

- bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

## Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

## Tápellátás

- Fogyasztás (tipikus): 45 W
- Fogyasztás (max.): 65 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

## Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

## Tartozékok

- Állvány: BM02541/BM05911 (opcionális)
- Mellékelt tartozékok: Hálózati kapcsoló fedele, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Philips logó (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA elemek, RS232 soros összefűzőkábel (1 db), USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar, Huzalszorító (3 db), Hálózati tápkábel

## Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, török, hagyományos kínai
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL
- Jótállás: 3 év garancia

## Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiolejátszás: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 726,5 x 425,4 x 69,1 (a fogantyúnál) / 65,1 (a fali rögzítésnél) mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 28,6 x 16,75 x 2,72 (a fogantyúnál) / 2,56 (a fali rögzítésnél) hüvelyk
- Keretvastagság: 11,9 (TLR), 17,2 (B) mm
- VESA tartó: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
- Termék tömege: 5,7 kg
- Termék tömege (fontban): 12,57 lb



Kiadás dátuma  
2022-04-21

Verzió: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78301  
EAN: 87 12581 77856 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)