



Philips Signage Solutions
D-sorozatú kijelző

32"-es

Full HD (1920 x 1080p)
400 cd/m²

SignageSolutions



32BDL4510D

Nyújtson több információt

Intelligens és gyors 24/7 kijelző.

Tegye feltűnőbbé mondanivalóját egy gyors, Philips D-sorozatú professzionális FHD kijelzővel. A Philips által nyújtott egyedülálló képminőség biztosítja az élethű színeket és az intenzív kontrasztot. Egyszerűen megjeleníthet több forrásból származó tartalmat egyetlen képernyőn.

Ragyogó képminőség. Villámgyors processzorsebesség.

- Full HD. Tiszta képek. Éles kontraszt
- Fekvő vagy álló tájolás szerint is elhelyezhető
- ADS széles látószögű kijelzőpanel

Rugalmas működés

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani
- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

Költséghatékony rendszermegoldás

- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés

PHILIPS

Fénypontok

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)



A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

SmartPower




A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

ADS széles látószögű kijelzőpanel

Legyen látható bármilyen szögből a széles látószögű ADS technológiának köszönhetően. Az Advanced Super Dimension Switch gyorsabb képfeldolgozást biztosít a képernyőn az egyenletesebb tartalomátmenetek, a figyelemre méltó képpontosság és a kiváló színvisszaadás érdekében, 180 fokos megtekintéssel.

D-sorozatú kijelző
32"-es Full HD (1920 x 1080p), 400 cd/m²

32BDL4510D/00

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 32 hüvelyk / 81,28 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Képfórmátum: 16:9
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm
- A kijelző szélei: 16,7 millió
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás
- Paneltechnológia: ADS

Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db)
- Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (1 db)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz

Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50,60 Hz

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 726,5 x 425,4 x 65,1 (a fali rögzítésnél)/69,1 (a hálózati csatlakozásnál) mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 28,60 x 16,75 x 2,56 hüvelyk (a fali rögzítésnél)/ 2,72 (a hálózati csatlakozásnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)
- Termék tömege (fontban): 12,57 lb
- Termék tömege: 5,7 kg
- VESA tartó: 100 (H) x 100 (V) mm/200 (H) x 200 (V) mm, M4

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható
- Jel áthurokolása: RS232, IR áthurokolás, DisplayPort, HDMI
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, csökkentett fényerő

Energiaellátás

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W
- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 40 W
- Fogyasztás (max.): 75 W
- Energiaicmke-osztály: G

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% rel. páratart. (nem kond.)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 20–80% rel. páratart. (nem kond.)

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, RS232 kábel, Hálózati tápkábel, HDMI kábel, Távezérlő és AAA elemek

- Állvány: BM05911 (opcionális)
- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), Csavarok, USB-fedél (1 db)


Multimédiás alkalmazások

- USB audiolejtás: AAC, HEAAC, MPEG
- USB képlejtás: BMP, JPEG, PNG
- USB videolejtás: H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Előírt jóváhagyások: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, A osztály, PSB
- Jótállás: 3 év garancia

Philips 32BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 2020/09/08



Kiadás dátuma
2022-05-16

Verzió: 4.1.1

12 NC: 8670 001 68841
EAN: 87 12581 76881 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com