

Philips  
Televisor LED profissional

- 81 cm (32"), Studio
- LED
- DB-T/C MPEG 2/4

32HFL2808D



Boa relação qualidade/preço num design moderno

com tecnologia LED economizadora

Com este televisor LED Hospitality economizador de energia, pode desfrutar de uma instalação eficiente através da clonagem USB e funcionalidades dedicadas para hotelaria, como bloqueio de menus e de controlo.

**Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro**

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação
- USB para reprodução de conteúdos multimédia
- Painel de conectividade integrado
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Baixo consumo de energia
- Limitação de volume
- Bloqueio do menu de instalação
- Bloqueio controlos dianteiros/laterais

A

**PHILIPS**

## Destaques

### Clonagem USB

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

### Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

### Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

### Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

### Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

### LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho,

contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

### USB (fotografias, música, vídeo)



Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

### Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.



# Especificações

## Imagem/visualização

- Visor: Televisor LED HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 32 polegada / 81 cm
- Rácio de aspecto: 16:9
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1
- Cor da caixa: Preto
- Limitação de volume, Temporizador
- Modo de prisão: TXT, bloqueio de legendas USB
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Preenchimento automático, Zoom automático, Não à escala
- Telecomando: 22AV1107A/12
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB

## Resolução Suportada do Ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- sistema TV: PAL, SECAM
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

## Som

- Potência de saída (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos, Som cristalino

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

## Conectividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de USB: 1
- Número de ligações HDMI: 2
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, USB 2.0
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída S/PDIF (coaxial), Entrada PC VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: ATS: Sistema Sintonização Automática, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus
- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 Lista de canais (Analogico+DVB-T ou C), Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral
- Natural: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Página de boas-vindas (.png), Canal de activação,

## Saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador

## Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Potência com Rótulo energético da UE: 41 W
- Classe energética: A
- Consumo de energia anual: 59 kW h
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo e energia quando desligado: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 743 x 451 x 88,5 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 743 x 489 x 185 mm
- Dimensões da caixa (L x A x P): 915 x 585 x 145 mm
- Peso do produto: 6,3 kg
- Peso do produto (+suporte): 6,9 kg
- Peso incl. embalagem: 9,5 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 100 mm

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de Garantia, Folheto de informação legal e segurança
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00



Data de publicação  
2013-07-27

Versão: 9.1.6

12 NC: 8670 001 01791  
EAN: 87 12581 68308 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)