

Philips
Professionell LED-TV

32-tums Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2809D



Prisvärd och med modern design

med energisnål LED-teknik

Med den energisnåla LED-TV:n för hotellmiljöer får du en effektiv installation via USB-kloning och särskilda funktioner för hotellmiljöer som meny- och kontrollås.


Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- USB för multimedieuppspelning
- Integrerad anslutningspanel
- Låg strömförbrukning
- Volymbegränsning
- Låsning av installationsmenyn
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Låsa sidokontroller

PHILIPS

Funktioner

USB-kloning



Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

USB (foton, musik, video)



Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på sidan av TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Välkomstsida



Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.



Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: LED-TV med HD
- Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 81 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skåpets färg: Svart

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Ljud

- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Clear Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal USB-portar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud
- Sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, S/PDIF-utgång (koaxial), PC-ingång VGA, Common Interface Plus (CI+)

Bekvämlighet

- Enkel installation: ATS (system för automatisk inställning), ACI (automatisk kanalinställning), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, 1 kanallista, analog/digital

- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstsida (.png), Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Bildformatsjustering: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Subtitle (Undertext), Bio
- Fjärrkontroll: 22AV1407A/12
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll (4)
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Behållare: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: MP3, M4A, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, PNG

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- EU-energimärkning, effekt: 41 W
- Energiklass: A
- Årlig strömförbrukning: 59 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Tyst bild (för radio)

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 735 x 445 x 77/97 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 735 x 476 x 185 mm
- Produktvikt: 5,9 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 200 x 100 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00



Publiceringsdatum
2015-03-06

Version: 5.0.1

12 NC: 8670 001 12734
EAN: 87 12581 71365 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com