

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

Studio 81 cm (32")
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2819D



Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor LED dla hoteli umożliwia szybką instalację za pomocą klonowania ustawień przez złącze USB. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy


- Wspaniałe obrazy na ekranie LED przy niskim poborze mocy
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych
- Zintegrowany panel połączeń
- Niskie zużycie energii
- Ograniczenie głośności
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Strona powitalna na ekranie
- Blokowanie bocznego panelu sterowania

A

PHILIPS

Zalety

Klonowanie ustawień przez złącze USB



Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłoby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

LED



Ten telewizor, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii,

wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB z boku telewizora, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

Strona powitalna



Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Długość przekątnej ekranu: 32 cali / 81 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Kolor obudowy: Czarny
- Jasność: 300 cd/m²

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- System TV: PAL, SECAM
- Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne ustawianie poziomu głośności, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Wyraźne brzmienie

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba złącz USB: 1
- Liczba połączeń HDMI: 1
- Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
- Gniazda boczne: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, USB 2.0
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), PC-In VGA, Common Interface Plus (CI+)

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Auto system strojenia (ATS), Auto instalacja kanałów (ACI), Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku, 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Strona

- powitalna (.png), Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 14:9, Powiększenie 14:9, 16:9, Automatyczna, Napisy dialogowe, Kino
- Pilot zdalnego sterowania: 22AV1407A/12
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB

Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania (4x)
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, WMV9/VC1
- Odtwarzane formaty muzyki: MP3, M4A, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Odtwarzane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Etykieta energetyczna UE: 41 W
- Klasa energetyczna: A
- Roczne zużycie energii: 59 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb EcoMode, Wyłączanie obrazu (dla radia)

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 735 x 445 x 77/97 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 735 x 476 x 185 mm
- Waga produktu: 5,9 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 200 x 100 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00



Data wydania 2016-09-13

Wersja: 2.1.1

12 NC: 8670 001 19707
EAN: 87 18863 00140 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com