

Philips  
Hospitality TV

32 collu Studio  
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL2849T



## Ieprieciniet viesus

ar patiesu gaumi

Izrādiet savas rūpes viesiem ar šo pieņemamas cenas Hospitality televizoru. Varēsit izbaudīt īpašas viesmīlības funkcijas, piemēram, individuālu sveiciena lapu, instalēšanu ar USB klonēšanu, izvēlnes un vadības elementu bloķēšanu.

### Izcila skatīšanās pieredze un viesu komforts

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- Mazs enerģijas patēriņš
- USB ports multivides atskaņošanai

### Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi

- Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu
- Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai
- Bezsaites kanālu redaktors, lai rediģētu kanālu sarakstu datorā
- Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts
- Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
- Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsvires vadības bloķēšanu
- Uzlabota skaļuma vadība, lai nepieļautu viesu traucēšanu
- Lieliski piemērots cietumiem

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Sveiciens lapā



Sveiciens lapā redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciens lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciens attēlu .png formātā.

### USB klonēšana



Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā.

Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

### Cietuma režīms

Sakaru kontrolēšanas nolūkā šim viesnīcas televizoram ir atsevišķs cietuma režīma iestatījums. Šis uzlabotais drošības režīms izslēdz noteiktus iestatījumus, kas nav nepieciešami noteiktajai auditorijai, piemēram, teletekstu, elektronisko pārraižu programmu, subtitrus un USB portus.

### USB (fotoattēli, mūzika, video)



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārliuku.

### Kombinēts kanālu saraksts

Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.

### Uzlabota skaļuma vadība

Ar uzlabotu skaļuma vadību varat instalēt TV sākuma skaļumu un iepriekšnoteikt skaļuma diapazonu, kurā var darboties televizors, novēršot pārmērīgi augstu skaļuma iestatījumu, kas neļauj traucēt blakus istabās esošos viesus.

### Kursorsvires vadības bloķēšana

Atspējējot vai iespējējot kursorsvires vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

### Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

### Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Displejs: LED HD televizors
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 80 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

## Audio

- Skaņas izvades jauda: 12 (2x6) W
- Skaļruni: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: Ekvalaizers, Balanss, AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa

## Dizains

- Krāsa: Melna

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)
- Analogā televīzija: PAL, SECAM

## Aizmugurējais savienojums

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitālā audio izeja: Koaksiālā (SPDIF)
- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub

## Sānu savienojums

- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- AV ieeja: CVBS + kreisais/labais audio savienotājs
- Austiņu izeja: Mini spraudnis
- USB1: USB 2.0

## Savienojamības uzlabojumi

- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms

## Funkcijas

- Digitālie pakalpojumi: Subtitri, Teleteksts, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils

## Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsviras vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes

- bloķēšana, Skaļuma ierobežojums (iesk. HP)
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Jūsu zīmols: Sveiciens logotips
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: izmantojot USB, Tūlītēja klonēšana
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls / avots, Attēla stils, Skaļums (iesk. HP)
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs
- Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu redaktors
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
- Strāvas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Pret zādzību: Kensington slēdzene

## Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja

## Multivide


- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas atbalsts: Konteineri: AVI, MKV, Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p@30Hz

## Piederumi

- Iekļauts: Tālvadības pults 22AV1407A/12, 2 gab. AAA baterijas, Galda statīvs, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra
- Papildus: RC 22AV9573A iestatīšana

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 31 W
- Gada enerģijas patēriņš: 45 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W



Izlaides datums  
2017-03-29

Versija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37964  
EAN: 87 18863 00936 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 45 °C

## Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 735 x 438 x 77/89 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 735 x 476 x 185 mm
- Produkta svars: 5,1 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 5,6 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: M4, 200 x 100 mm

\* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

\* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.