

Philips  
Professional LED TV

32" EasySuite

LED DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3007D



## Hyvä hankinta, moderni muotoilu

sekä ohut ja sähkö säästävä LED-tekniikka

Ohut ja energiaa säästävä majoituskäyttöön suunniteltu LED-LCD-TV antaa sinun nauttia digitaalisen television kaikista eduista. Vieraat voivat ostaa laadukasta sisältöä. Vaivaton asennus uusimmalla etäteknikalla.

### **Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys**

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Integroitu yhteyspaneeli
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön

### **Erilaiset vierailuelämykset**

- SmartInfolla hotellin logo ja tietosivut näkyviin yhteydettömässäkin tilassa
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Helppo kanavien selaus ThemeTV Litellä

### **Ympäristöä säästävä ja turvallinen**

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Kohokohdat

### MyChoice-yhteensopiva

MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota vieraille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

### Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla vieraat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

### LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta

virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

### ThemeTV Lite

Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

### Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himennyksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

### SmartInstall

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään vieraitasi. Voit hoitaa hotellin tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

### SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotellin infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin tietosivuja, joita voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Näyttö: HD LED-TV
- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Rungon väri: erittäin kiiltävä musta kaappi

## tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 3
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila, Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

## Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotellitila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Käyttömukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, MyChoice, ThemeTV Lite
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Kello: Uniajastin
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurenus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1108A (RC6)
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko

## Terveystenhoitoala

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka

## Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1

- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

## Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 37 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- Vuosittainen energiankulutus: 55 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)

## Green-sarjan tekniset tiedot


- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäästötila: KYLLÄ
- SmartPower Eco: KYLLÄ

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 745,2 x 462,7 x 58,0 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 745,2 x 505,7 x 188,9 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 809 x 580 x 128 mm
- Tuotteen paino: 7,7 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 9,05 kg
- Paino pakattuna: 11 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 100 mm

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00



Julkaisupäivä 2013-04-18

Versio: 4.2.3

12 NC: 8670 000 91925  
EAN: 87 12581 65058 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)