

Philips
Televizor LED Professional

Televizor EasySuite, úhl. 81 cm

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3009D



Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

S chytrými informačními stránkami hotelu

Díky tomuto úspornému televizoru LED si můžete užívat výhod speciální řady Hospitality. Umožněte hostům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes hotelové informační stránky a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci a ovládání

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Serial Xpress Protocol Easy pro interaktivní systémy
- Integrovaný připojovací panel
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice

Pestrost zážitků pro hosty

- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu i offline
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření




PHILIPS

Přednosti

SmartInfo

Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městě prostřednictvím stránek Hotel Info. Hosté mají přístup k informačním stránkám hotelu, které můžete pravidelně obměňovat a hosty jednoduše informovat o novinkách hotelu.

SmartInstall



Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

SXP Easy



Díky protokolu Serial Xpress Protocol Easy může být televizor připojen k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

Zobrazení hodin na obrazovce

Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

LED

Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

Specifikace

Obraz/displej

- Displej: LED HD TV
- Úhlopříčka obrazovky: 32 palců / 81 cm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 300 cd/m²
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Digitální příjem: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF

Zvuk

- Zvukový systém: Incredible Surround

Možnosti připojení

- Počet portů USB: 1
- Počet připojení HDMI: 2
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický)
- Vylepšené možnosti připojení: Serial Xpress HealthCare, IR-In, IR-out, Konektor RJ-48, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Grafické uživatelské rozhraní
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem, Blokování automatické

- aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: Prohlížeč a obrázky
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Hodiny: Zobrazení hodin na obrazovce, Časovač, Budík
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovladače: 22AV1409A/12 (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Bezpečnostní zámek: Zámek Kensington

Healthcare

- Ovládání: Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Dálkový ovladač pro více přístrojů, SerialXpress Easy
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Spotřeba

- Napájení ze sítě: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 25 W
- Průměrná roční spotřeba: 37 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Značka energetické třídy: A+

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
- SmartPower Eco: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 727 x 442 x 87 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 727 x 490 x 185 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 100 x 100 mm
- Hmotnost výrobku: 5 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,7 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie

- pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Modul externích hodin 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H



Datum vydání 2015-03-05

Verze: 3.2.1

12 NC: 8670 001 12738
EAN: 87 12581 71369 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na vybrané implementaci.