

Philips  
Hotelski televizorji

**81-cm EasySuite**  
DVB-T2/T/C HEVC

**32HFL3011T**



## Osupnite goste

s pametnejšim hotelskim televizorjem

Naredite vtis na goste z vrhunsko kakovostjo sliko in zmožnostjo prikaza interaktivnih hotelskih strani z lastno blagovno znamko.

### **Vzemite vajeti v svoje roke z orodjem CMND**

- CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev
- CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

### **Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje**

- Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani
- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Zaklepanje menija za namestitev

### **Za povsem novo doživetje gostov**

- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli
- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor
- Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta

# PHILIPS

# Značilnosti

## CMND & Control



CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitvev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodablajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

## CMND & Create



CMND & Create omogoča predvajanje zelenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.

## Načini za hotel, bolnišnico, zapor

Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo

v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

## Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

## Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

## Razporejevalnik

Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.

## Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

## SmartInfo

SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete informacije o mestu in hotelu prek vmesnika SmartUI. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, kadar televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših novicah o hotelu.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor HD
- Diagonalna velikost zaslona: 32 palec / 80 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Svetlost: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Kot gledanja: 178° (vodoravno) / 178° (navpično)
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 16 (2 x 8) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

## Zasnova

- Barva: Črna

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T2/T/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Analogna televizija: PAL
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

## Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič

## Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Izhod za slušalke: Mini vtič

## Izboljšave povezljivosti

- HDMI: DVI (vsa vrata)
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prehod RC, Nadzor zvoka sistema
- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

## Značilnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletext
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format slike, Neodvisna nastavitve glasnosti
- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

## Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitvev, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaprojekcija
- Ustvarjanje in upravljanje CMND: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitvev brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave RF, Ustvarjanje vsebin
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takošnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- Časovnik: Razporejevalnik (7 razporedov), Izklopni časovnik, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- Kanali: Kombinirani seznam, Tematski sezname, Urejevalnik kanalov brez povezave
- Interaktivni DRM: VSecure
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorja-JAPIT
- Regulator moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Slog slike, Format slike, Slog zvoka, Glasnost, Jezik menija
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Primerno za bolnišnično uporabo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka

- neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

## Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Datoteke: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

## Dodatna oprema


- Priloženo: Namizno stojalo, 2 x baterija AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik 22AV1503A/12
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitvev RC 22AV9573A/12

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 31 W
- Letna poraba energije: 45 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

## Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 727 x 425 x 64/77 mm
- Dimenzije naprave s stoljalom (Š x V x G): 727 x 490 x 186 mm
- Teža izdelka: 5 kg
- Teža izdelka (s stoljalom): 5,7 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M4, 100 x 100 mm



Datum izdaje 2018-05-10

Različica: 2.1.1

12 NC: 8670 001 36783  
EAN: 87 18863 00899 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.