



Philips  
Profesionální LED TV

EasySuite+, úhl. 81 cm (32")

LED DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3017D



## Udělejte na hosty co největší dojem

s vynikající LED technologií

Nejlepší zážitky ze sledování na tenkém a úsporném LED televizoru. Umožněte hostům koupit si prémiový obsah a použít nejnovější technologie vzdáleného přístupu – instalace bez námahy.

### **Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení**

- Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Integrovaný připojovací panel
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice

### **Pestrost zážitků pro hosty**

- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu i offline
- ThemeTV Lite umožňuje snadné procházení kanálů
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech

### **Trvalý a bezpečný**

- Nízká spotřeba energie
- Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

# PHILIPS

sense and simplicity

## Přednosti

### Režim Hotel, Nemocnice, Věznice

Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámkem chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

### Kompatibilní s funkcí MyChoice

Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

### ThemeTV Lite

Funkce ThemeTV Lite nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které hostům nabízí možnost procházet nabídku pro hosty a najít si snadno a bez potřeby interaktivního zábavného systému kanály z vlastní země, zprávy a informace o hotelu.

### Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

### Zelené tlačítko

Hosté mohou při používání televizoru ušetřit ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku,

pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob, jak snížit provozní náklady hotelu přímým zapojením hostů.

### Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

### Full HD LED TV



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto Full HD LED televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné

nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

### SmartInstall

Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

### SmartInfo

Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městě prostřednictvím stránek Hotel Info. Hosté mají přístup k informačním stránkám hotelu, které můžete pravidelně obměňovat a hosty jednoduše informovat o novinkách hotelu.

### Energie

Společnost Philips již mnoho let proaktivně pracuje na zlepšování energetické účinnosti. Díky tomu je většina výrobků společnosti Philips označena zelenými energetickými štítky. Čím je štítek zelenější, tím je nižší spotřeba energie a menší vaše účty za elektřinu, a také nižší dopad na životní prostředí.



# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 32 palců / 81 cm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Barva skřínky: Lesklá černá skřínka
- Displej: LED Full HD

## Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Digitální příjem: DVB-C MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

## Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu, Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia
- Další připojení: VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), Výstup pro sluchátka, Výstup pro reproduktor do koupelny, IR out
- Počet připojení AV: 1
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 2
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play,

Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF

- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní, 1kanálový seznam analogový/digitální
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, MyChoice, ThemeTV Lite
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Šířka filmu 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlopá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovladače: 22AV1108A (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Další výhody: Zámek Kensington
- Hodiny: Časovač
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT

## Zdravotní péče

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Dvojitá izolace třídy II

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontejnery: AVI, MKV, WMV9/VC1

- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Průměrná roční spotřeba: 54 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 37 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)

## Ekologické specifikace


- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
- SmartPower Eco: Ano

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 744,2 x 457,3 x 42,9 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 744,2 x 497,3 x 185 mm
- Rozměry krabice (Š x V x H): 970 x 555 x 160 mm
- Hmotnost výrobku: 8,08 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 9,63 kg
- Hmotnost včetně balení: 12,1 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 200 x 200 mm

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00



Datum vydání 2013-04-02

Verze: 3.2.3

12 NC: 8670 000 92973  
EAN: 87 12581 65373 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)