



飞利浦
具有数码晶彩技术的专
业液晶电视

32 英寸

液晶 HD Ready

32HFL3330

价廉物美的人性化电视

人性化设计的飞利浦高清液晶电视

这款专业液晶电视具有零售电视机所没有的飞利浦智能酒店模式、方便的设置和高级编程功能，因而非常适合酒店使用。

最佳整体成本

- 安装菜单锁定
- 可进行快速复制的 SmartLoader

可持续发展并且安全

- 无铅焊接，符合 RoHS，具有防燃外壳
- 环保设计和防燃外壳

出众的观赏体验与客人舒适度

- 数码晶彩技术带来更鲜艳的影院级图像
- 显示屏上出现欢迎信息

专为酒店使用而设计

- 智能酒店模式

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 亮度: 500 堪 / 平方米
- 屏幕对角线尺寸: 32 英寸 / 81 厘米
- 画面效果增强: 逐行扫描, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码晶彩技术, 动态对比度
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直)

支持的显示分辨率

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1280 x 720	60 赫兹
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹

音响

- 声音系统: 单声道, 立体声
- 输出功率 (RMS): 2 x 5 瓦
- 音效增强: 超宽环绕声, 自动音量调衡
- 均衡器: 五段

扬声器

- 内置扬声器: 2

方便

- 便于安装: PLL 数字调谐, 高级宾馆模式, 微调, 安装菜单锁定, 键盘锁定, 节目名称, 安全菜单访问, 电视设定复制
- 易于使用: 自动音量调衡
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 宽银幕, 电脑扩展 14:9, 字幕缩放, 超级变焦
- 舒适: 酒店宾客功能, 定时关机, 打开频道, 音量限制, 欢迎信息

- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: PF03A08B
- 灵智模式: 电影, 个人, 节能模式, 标准, 鲜艳

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口, 模拟音频 L/R 输出, IR 输出, 快速串列式汇流排
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机

电源

- 功耗: 150 W
- 待机功耗: < 0.3 瓦
- 主电源: 100-240V, 50-60Hz
- 环境温度: 5 °C 至 40 °C

尺寸

- 彩色机壳: 黑色
- VESA 壁挂式安装兼容: 200 x 200 毫米
- 包装盒尺寸 (宽 x 高 x 厚): 250 x 662 x 1025 毫米
- 产品重量: 11 千克
- 产品重量 (含座架): 14 千克
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 809 x 543 x 92 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 809 x 593 x 220 毫米
- 重量 (含包装): 16.7 千克

附件

- 随附的附件: 用户手册, 遥控器, 电源线, 保修单, 遥控器电池, 桌架
- 可选配件: 设置远程 RC2573GR

环保规格

- 安全: 防燃外壳

产品亮点

符合 RoHS, 防燃外壳

除了无铅焊接并符合 RoHS 标准之外, 飞利浦电视还具有由非溴化防燃材料制成的特殊环保外壳。消防部门的独立测试表明, 一般的电视可能加剧外源性火灾, 而飞利浦电视将不会助长火势。

数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种处理技术, 它通过优化对比度、色彩和清晰度, 以数字方式来调节和提升画质, 从而为您展现更逼真的影院级图像。

安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置, 为用户带来最大的便利性, 并能避免因需要重新编程而造成不必要的成本。



发行日期 2009-12-21

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 41859
EAN: 87 12581 43979 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com