



Philips
Téléviseur ACL
commercial

32 po

ACL Haute définition

32HFL3330D

Un téléviseur commercial abordable

TVHD ACL commercial Philips

Ce téléviseur commercial à écran ACL est doté du service Five Star et du mode Smart Hotel exclusifs à Philips. Facile à installer et comprenant des fonctions de programmation avancées que l'on ne retrouve pas sur les téléviseurs grand public, il est idéal pour les hôtels n'ayant pas de système de TV à la carte.

Conçu pour les hôtels

- Mode Smart Hotel
- Copie USB de tous les réglages pour une installation rapide
- Solution prépayée SmoovieTV®
- SmartStand

Meilleur coût total de possession

- Service Five Star et garantie de 2 ans avec échange
- Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Homologué Energy Star

Durable et fiable

- Exempt de plomb, boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS
- Matériaux et emballage éco-sensés

Vos clients seront ravis

- Connectivité complète grâce aux multiples entrées HDMI

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Mode Smart Hotel

Le mode Smart Hotel permet de verrouiller le menu d'options et de sélectionner les canaux et réglages audio et vidéo que les clients ne pourront pas modifier, ce qui est parfait pour les hôtels. Des préférences audio-vidéo peuvent être sélectionnées par les clients avec la télécommande mais ne remplacent jamais les réglages enregistrés. Le volume par défaut et le volume maximal peuvent être spécifiés pour empêcher un volume excessif durant l'écoute et lorsque l'appareil est allumé. Des canaux payants ou pour adultes peuvent être bloqués. Comprend un mode de mise sous tension forcée.

Copie USB

Cette fonction permet de copier facilement les réglages de programmation et les canaux d'un téléviseur sur un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité des réglages entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Solution prépayée SmoovieTV®

Les téléviseurs commerciaux Philips offrent maintenant SmoovieTV®, une nouvelle façon d'offrir une programmation optimisée pour les hôtels qui ne pouvaient pas facturer ces services en raison de leur taille ou de leur

budget. Simple à utiliser, SmoovieTV® n'exige aucun équipement coûteux ni décodeurs dans les chambres.

SmartStand

Le support pivotant permet d'ajuster l'orientation du téléviseur sur 180 degrés pur permettre aux clients de regarder la télé depuis n'importe où dans la chambre. Il peut être fixé à un meuble pour empêcher le vol du téléviseur.

Service Five Star

La fiabilité de ses téléviseurs permet à Philips de vous offrir une garantie de 2 ans avec échange. Si un téléviseur devient défectueux durant la première année, nous vous en enverrons un autre dans les 72 heures.

Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Si votre hôtel est toujours ouvert, nous aussi. Notre service d'assistance est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour résoudre les problèmes liés à l'installation ou à l'utilisation du téléviseur.

Homologué Energy Star

Ce téléviseur Philips est conforme aux normes Energy Star, et sa consommation réduite vous permettra d'économiser à long terme.

Boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS

Exempts de plomb et conformes aux normes RoHS, les téléviseurs Philips sont dotés d'un boîtier ignifuge sans composés bromés. Des tests indépendants effectués par des services d'incendie ont démontré que contrairement aux modèles d'autres marques, les téléviseurs Philips ne contribuent pas à propager un incendie.

Matériaux éco-sensés

Les téléviseurs Philips sont conçus et fabriqués conformément à notre philosophie EcoDesign, qui vise minimiser l'impact sur l'environnement en diminuant la consommation électrique et le poids, en supprimant les matières dangereuses et en utilisant des emballages plus efficaces et facilement recyclables.

Entrées HDMI multiples

Avec plusieurs entrées HDMI, deux entrées à composantes, une S-VHS, une CVBS et une entrée coaxiale, ce téléviseur peut être relié à toutes les sources possibles et imaginables.

Spécifications

Image/Affichage

- Format d'image: 16/9
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Amélioration du contraste dynamique, Digital Crystal Clear
- Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
- Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active TFT
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 1 200:1
- Diagonale verrière: 32 pouce / 81 cm
- Contraste dynamique: 26 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °

Résolution maximale prise en charge

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
1 024 x 768	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz

Son

- Système audio: Dolby Digital (AC-3)
- Accentuation du son: Incredible Surround
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique, Réglage numérique PLL, Prêt-à-brancher, Copie des réglages du téléviseur par USB, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Commande latérale, Limite automatique de volume (AVL), Liste des canaux
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, 4/3, Extension 16/9, 16/9, Extension 14/9, Super zoom
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille
- Télécommande: Téléviseurs
- Fonctions interactives pour hôtel: Télé payante SmoovieTV®
- Commodité: Puce anti-violence et contrôle

parental

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Câble: Câble numérique non brouillé – QAM

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 3: HDMI
- AV 4: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Video, USB, HDMI
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Mise en veille du système
- Autres connexions: Série express

Alimentation

- Consommation: 150 W
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Température ambiante: 5 à 40 °C
- Alimentation: 90 - 110 V, 50/60 Hz

Dimensions

- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 38,5 x 24,8 x 9,3 pouce
- Poids du produit en livres: 30,8 (avec support), 24,2 (sans support)
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 31,9 x 21,4 x 3,6 pouce
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 31,9 x 23,3 x 8,7 pouce
- Poids en livres (emballage compris): 36,1

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie, Support pivotant avec système antiviol, Câble d'alimentation (1,8 m)
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR

Caractéristiques environnementales

- Design écologique
- Sécurité: Boîtier ignifugé



Date de publication
2009-08-14

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 41139
UPC: 6 09585 15769 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La garantie d'échange avancée 5 étoiles (Five Star Advanced Exchange Warranty) n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les autres pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.