



Philips
Professioneller LCD-
Fernseher

81 cm PrimeSuite
LCD
DVB-T/C, MPEG 2/4

32HFL4372D

Vielseitig und herausragend in jeder Hinsicht

LCD-Hotel-Fernseher von Philips

Dieser moderne Hotel-Fernseher bietet den Gästen mehr Komfort im Hotelzimmer. Außerdem können Sie Ihren Gästen jetzt HD-Sender bieten, sowohl als Standalone- als auch als interaktive Lösung.

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
- Integriertes Connectivity Panel
- Theme TV – damit Ihre Gäste ganz einfach Ihre Sender finden
- VSecure für Schutz von digitalen Inhalten in Hotels
- Sperre für Installationsmenü
- Programmierbarer Einschaltkanal
- Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender

Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes

- Integrierte Uhrenanzeige mit Weckfunktion und Nachrichtenalarm
- Erweiterte elektronische Programmzeitschrift und Senderliste
- USB für fantastische Multimedia-Wiedergabe
- Lautstärkebegrenzung

Nachhaltig und sicher

- Niedriger Stromverbrauch

PHILIPS

Besonderheiten


Kompatibel mit MyChoice

MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

Integriertes Connectivity Panel

Das integrierte Connectivity Panel ermöglicht es Ihren Gästen, ihre persönlichen Geräte problemlos an den Fernseher anzuschließen, ohne dass dafür ein externes Connectivity Panel erforderlich ist.

Theme TV



Theme TV bietet eine erweiterte Benutzeroberfläche, mit der Ihre Gäste im Gastmenü navigieren können, um die Sender Ihres Landes, Nachrichten und Hotelinformationen ganz einfach zu finden, ohne dazu ein interaktives Entertainment-System zu benötigen.

VSecure

Wenn Sie Ihren Gästen Premium-Inhalte in High Definition bieten möchten, erwarten die

Anbieter umfassende Vorkehrungen für den Schutz der Inhalte. Philips hat eine Komplettlösung für HD-Inhalte in Hotels entwickelt, VSecure für den Schutz von HD-Inhalten und NexGuard für forensische Wasserzeichen.

Integrierte Uhrenanzeige

Die integrierte Uhrenanzeige verfügt über eine Weckfunktion und ersetzt eine zusätzliche Uhr, deren Kabel und Anschlüsse verstaubt werden müssten.

USB (Multimedia)



Der USB-Anschluss ermöglicht den Zugriff auf JPEG-Fotos und MP3-Musikdateien der meisten USB-Sticks (USB-Massenspeichergerät). Schließen Sie das USB-Kabel an den seitlichen Anschluss des Fernsehers an, und greifen Sie auf die Multimedia-Dateien mit dem Content Browser am Bildschirm zu. So können Sie ganz einfach Ihre Fotos und Musik gemeinsam mit anderen nutzen.

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

Erweiterte elektronische Programmzeitschrift und Senderliste

Die umfassende elektronische Programmzeitschrift und Senderliste verfügen über klare und intuitiv bedienbare Schaltflächen mit eindeutigen Abbildungen. So lassen sich bevorzugte Sender ganz einfach finden.

Programmierbarer Einschaltkanal

Eignet sich besonders für Werbung in eigener Sache oder Informationskanäle, da ein festgelegter Kanal beim Einschalten des Fernsehers angezeigt werden kann.

Funktionen für Hotels, systemkompatibel

Alle Philips Hotel-Fernseher wurden speziell für Hotels, Gefängnisse und Krankenhäuser entwickelt. Zur besonderen Ausstattung gehören Lautstärkebegrenzung, Menüsperre, USB-Klonfunktion und eine spezielle Fernbedienung. Der PrimeSuite-Fernseher wurde für den Systemmarkt für völlige Interaktivität mit einer Set-Top-Box entwickelt.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildschirgröße diagonal: 32 Zoll / 81 cm
- Bildformat: Breitbild
- Bildschirmtyp: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Auflösung des Displays: 1366 x 768p
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Reaktionszeit (normal): 8 ms
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control, Farbverbesserung, Color Transient Improvement, Digitale Rauschminderung (DMN), Luminance Transient Improver, Progressive Scan, Schärfereinstellung, 3D MA Deinterlacing, Automatische Hautfarbenkorrektur, Dynamische Kontrastoptimierung, 1080p bei 24/25/30 Hz, 1080p bei 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Dynamischer Bildschirrkontrast: 150.000:1
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm
- Betrachtungswinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Gehäusefarbe: Hochglanz Dekofront mit schwarzem Gehäuse
- Max. Helligkeit: 74 %

Unterstützte Display-Auflösung

Videoformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p bei 24/50/60 Hz	
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Computerformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 999
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/

- L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Video-Wiedergabe: PAL, Secam, NTSC
- Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Soundsystem: Nicam Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeinstellung, Incredible Surround, Smart Sound

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Anzahl Scartanschlüsse: 1
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, RGB, FBAS-Ein-/Ausgang
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, USB 2.0, HDMI V1.3
- HDMI 1: HDMI V1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, System Standby-Modus
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: SP-DIF-Ausgang (koaxial), PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, Lautsprecheranschluss für Badezimmer, Common Interface Plus (CI+)
- bessere Anschlussmöglichkeiten: Serial Xpress Benutzeroberfläche, Schneller Infrarotdurchschliff, Scart-Einschalttaste, USB 2.0

Komfort

- Einfache Installation: Plug & Play, Erweiterter Hotel-Modus, Automatic Tuning System (ATS), Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Automatic Channel Install (ACI), Programmname, Automatischer Programmname, Autostore, Klone von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, Sicherer Menüzugriff, Tastensperre
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), 1 Senderliste (analog/digital), Bildschirmanzeige, Programmliste, Seitl. Bedienelemente, Grafische Benutzeroberfläche
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Automatisches Einschalten, Grün/Schnelle Inbetriebnahme, Begrüßungsnachricht, Hinweis auf Nachricht, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Sleep-Timer

- Interaktive Hotelfunktionen: Kompatibel mit Connectivity Panel, Sperren von automatischen Kanalaktualisierungen, Sperren von Software-Downloads über Funk
- Gefängnismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub-Block
- Uhr: Dimmbar, Integrierte LCD-Uhrenanzeige, Sleep-Timer, Wecker
- Erweiterte Uhrfunktionen: Synchro Time über TXT/DVB
- Videotext: 1000 Seiten Hypertext
- Verbesserung des Videotexts: Fast Text, Programminformationszeile
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG, EPG, Akt. & Folg.
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Breitbild, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Auto Format
- Fernbedienungstyp: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fernbedienung: Statusanzeige der Batterien, Diebstahlsicherung für die Batterie
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Firmware-Upgrade über RF
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung

Gesundheitsfürsorge

- Steuerung: Mehrfach-Fernbedienung, Steuerung durch Infrarot-Link
- Komfort: Kopfhörer-Ausgang, Unabhängige Stummuschaltung der Hauptlautsprecher
- Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II)

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Wiedergabeformate: MP3, JPEG-Standbilder, Diashowdateien (.alb)
- Videowiedergabeformate: H264/MPEG-4 (AVC)

Leistung

- Netzstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Energieverbrauch (normal): 82 W
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Jährlicher Energieverbrauch: 77 kWh
- Quecksilbergehalt: 35 mg
- Bleihaltig: Ja*
- Standby-Stromverbrauch: 0,22 W

Umweltspezifikationen


- Sicherheit: Schwer entflammables Gehäuse
- Energiesparmodus
- SmartPower Eco

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 800 x 534,8 x 87 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 800 x 593 x 220 mm
- Abmessungen Box (B x H x T): 980 x 635 x 197 mm
- Produktgewicht: 10,2 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 11,6 kg
- VESA-kompatible Wandhalterung: 200 x 200 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,6 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Netzkabel, Design Tischfuß, Garantiekarte
- Optionales Zubehör: Wandhalterung (neigbar) 22AV3200/10, Installations-Fernbedienung 22AV8573/00



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 8.1.4

12 NC: 8670 000 63048
EAN: 87 12581 54356 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Der jährliche Energieverbrauch wird über den durchschnittlichen Stromverbrauch für 4 Stunden pro Tag bei 365 Tagen pro Jahr berechnet.

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2.