



Philips
TV LCD professional

32", PrimeSuite

LCD DB-T/C MPEG 2/4

32HFL4373D



O televisor ideal p/ utilização interactiva ou de alta qualidade

Televisor LCD Hotel da Philips

Com este televisor LCD Hotel com eficiência energética, irá desfrutar de todos os benefícios da televisão interactiva e das melhores funcionalidades para hotéis. Basta ligar o nosso televisor ao seu sistema preferido para a melhor experiência de visualização e para uma solução económica.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- VSecure para protecção de conteúdo digital em hotéis
- Clonagem inicial instantânea para instalação rápida
- Painel de conectividade integrado
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes

Diferenciar a experiência de clientes

- Hotel Scenea para uma informação adaptada e um canal inicial
- Televisor temático para os clientes encontrarem facilmente os seus canais
- Visor do relógio integrado com despertador e mensagem
- Lista avançada do EPG e de canais

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- O botão ecológico permite aos clientes poupar ainda mais energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

Clonagem inicial instantânea

Para as instalações iniciais de televisores, a Clonagem inicial instantânea poupar-lhe-á 3 a 5 minutos por televisor, visto que os ficheiros USB são lidos automaticamente e copiados para o televisor sem ter de voltar a utilizar o menu do televisor. A Clonagem inicial instantânea permite-lhe reduzir significativamente o tempo e os custos da instalação.

VSecure

Para apresentar conteúdos de alta qualidade em HD aos nossos clientes, é necessária uma elevada protecção de conteúdos da respectiva indústria. A Philips desenvolveu uma solução completa para protecção de conteúdos HD em hotéis - o VSecure para protecção de conteúdos HD e o NexGuard para marcação legal de conteúdos HD.

Hotel Scenea


O Hotel Scenea permite-lhe seleccionar e guardar uma imagem no televisor que pode ser apresentada ao ligar o televisor ou como canal informativo.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus

dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Televisor temático



O televisor temático disponibiliza uma avançada interface do utilizador que permite aos seus clientes navegar no menu de clientes para encontrar facilmente os canais do seu próprio país, as notícias e informações do hotel sem necessitar de um sistema de entretenimento interactivo.

Compatível com MyChoice

O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

Botão ecológico

Com o botão ecológico, os clientes têm a possibilidade de poupar ainda mais energia no televisor, seleccionando uma maior redução da intensidade da retroiluminação ou desligando o ecrã enquanto ouve rádio. Outra forma para

reduzir os custos de funcionamento do hotel, enquanto envolve os clientes directamente.

Visor do relógio integrado

A apresentação do relógio integrada, que também é um despertador, elimina a necessidade e os gastos de um relógio adicional com cabos e ligações no quarto.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Lista avançada do EPG e de canais

A lista atractiva do EPG e de canais inclui botões intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 32 polegadas / 81 cm
- Rácio de aspecto: Panorâmico
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA+ LCD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 400 cd/m²
- Tempo de resposta (típico): 6 ms
- Melhoria de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoria das cores, Melhoria da transição das cores, Redução de Ruído Digital, Melhoria da Transição de Luminância, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez, Desentrelaçamento MA 3D, Correção automática do tom de pele, Melhoria do contraste dinâmico, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz, Pixel Plus HD
- Contraste dinâmico do ecrã: 50.000:1
- Melhoria de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Cor da caixa: Frente deco preta de alto brilho com caixa preta

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

- Número de canais predefinidos: 999
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Televisão Digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoria do som: Nivelador automático de volume, Incredible Surround, Som Inteligente

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Conectividade

- Número de Scarts: 1
- Número de ligações HDMI: 4
- Scart Ext 1: Audio E/D, RGB, Entrada CVBS
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de altifalante na casa de banho, Common Interface Plus (CI+)
- Melhorias de Conectividade: "Loop through" de infravermelhos rápido, Activação Scart, Interface Serial Xpress, USB2.0

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado, Nome do Programa
- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral, Interface Gráfica do Utilizador
- Natural: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador, Ligar

- automático, Verde/arranque rápido, Indicador de mensagens
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, Compatível com painel de conectividade, VSecure, MyChoice, SmartInstall, Televisor temático
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Relógio: Temporizador, Regulável, Visor do Relógio LCD Integrado, Relógio Despertador
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática
- Tipo do telecomando: 22AV1104A/10 (RC6)
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Firmware actualizável através de RF
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de sincronização via TXT/DVB

Saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, Ficheiros de Slideshow (.alb)
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 220-240V, 50/60Hz
- Consumo de energia (típico): 70 W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C

Especificações ecológ.


- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Dimensões da caixa (L x A x P): 1000 x 610 x 160 mm
- Peso do produto: 8,35 kg
- Peso do produto (+suporte): 10 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 200 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de Garantia
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Montagem na parede (inclinação) 22AV3200/10



Data de publicação
2012-10-12

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 75942
EAN: 87 12581 60242 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com