

Philips
Televizor LCD profesional

PrimeSuite de 32"

LCD MPEG DVB-T/C 2/4

32HFL4373D



Televizor ideal pentru utilizare premium sau interactivă

Televizor Philips LCD pentru industria hotelieră

Cu acest televizor LCD hotelier eficient energetic, vă veți bucura de toate beneficiile televiziunii interactive și de caracteristicile premium pentru industria hotelieră. Pur și simplu legați televizorul nostru la sistemul ales de dvs. pentru cea mai bună experiență de vizionare și soluție rentabilă.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- VSecure pentru protecția conținutului digital în hoteluri
- Clonare inițială instantanee pentru instalare rapidă
- Panou de conectivitate integrat
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate

Diferențierea experienței oaspeților

- Hotel Scena pentru un canal de informații personalizate și de pornire
- Theme TV pentru găsirea ușoară a canalelor oaspeților
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- EPG și listă de canale avansate

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Clonare inițială instantanee

Pentru a instala inițial televizoarele, Clonarea inițială instantanee vă va economisi 3-5 minute pentru fiecare televizor pur și simplu deoarece fișierele de pe USB sunt citite și copiate automat pe televizor fără a mai fi necesară utilizarea meniului televizorului. Clonarea inițială instantanee vă permite să reduceți semnificativ timpul și costul pentru instalare.

VSecure

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat o soluție totală pentru securitatea conținutului HD în hoteluri, constând din VSecure pentru protecția conținutului HD și din NexGuard pentru filigranare HD.

Hotel Scenea


Hotel Scenea vă permite să selectați și să memorați pe televizor imagini care pot fi afișate ca și canal de pornire sau de informații.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect

dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

Theme TV



Theme TV oferă o interfață de utilizator avansată, care dă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților dvs. canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care vă permite să vă recuperați investiția inițială în televizor.

Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce

costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Timp de răspuns (uzual): 6 ms
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Deinterlacing 3D MA, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Contrast dinamic al ecranului: 50.000:1
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră

Rezoluție de afișare acceptată

Formate video

| Rezoluție | Rată de reîmprospătare |
|-----------|------------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 1080i | 50, 60 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 25, 30, 50, 60 Hz |

Formate pentru calculator

| Rezoluție | Rată de reîmprospătare |
|-------------|------------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Număr de canale presetate: 999
- Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF,

VHF

- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- TV digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Alte conexiuni: Ieșire SP/DIF (coaxial), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+)
- Caract. de conectivitate superioare: Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, Interfață serială Xpress, USB2.0

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii, Nume program
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Indicator pentru mesaje
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării

automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV

- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Ceas: Cronometru oprire, Estompat, Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Ceas deșteptător
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Tip telecomandă: 22AV1104A/10 (RC6)
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Clasa II izolație dublă

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consum (tipic): 70 W
- Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C

Specificații pentru protecția mediului


- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 1000 x 610 x 160 mm
- Greutate produs: 8,35 kg
- Greutate produs (+ stativ): 10 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Suport de perete (inclinabil) 22AV3200/10



Data apariției 2012-10-12

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 75942
EAN: 87 12581 60242 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com