



Philips  
Téléviseur ACL  
commercial

32 po

ACL Pro:Idiom™ avec  
décodeur MPEG-4

32HFL5860D

## Un téléviseur pensé pour les hôtels

SmartCard, MPEG-4 et Pro:Idiom™ Plus

Un téléviseur hautes performances pour vos clients et économique pour vous. Le système SmartPower<sup>2</sup> et le service Five Star Service augmentent vos bénéfices, tandis que SmartCard permet d'intégrer tous les fournisseurs de télé à la carte. Compatibilité MPEG-4 avec les plus récents systèmes de TV satellite.

### Conçu pour les hôtels

- Gagnez du temps avec SmartClone
- Protection du contenu HD avec Pro:Idiom™ Plus
- Filigrane électronique VTrack™
- MPEG-4 pour les émissions en HD
- SmartStand

### Meilleur coût total de possession

- Service Five Star et garantie de 2 ans avec échange
- SmartPower<sup>2</sup> et ESP pour des économies d'énergie
- Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

### Durable et fiable

- Exempt de plomb, boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS

### Vos clients seront ravis

- Lecture USB automatique

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## SmartClone

Les téléviseurs Philips sont parmi les plus simples à installer. La fonction SmartClone permet de programmer tous les téléviseurs de l'établissement par USB ou, sur certains modèles, par radiofréquences, en aussi peu que 5 minutes. La programmation par radiofréquences nécessite du matériel supplémentaire.

## Pro:Idiom™ Plus

Pro:Idiom™ a été créé pour l'industrie hôtelière afin d'empêcher le piratage des programmes payants et d'autres types de contenu HD. Les téléviseurs Philips Pro:Idiom™ Plus protègent le contenu HD non seulement pour les établissements qui proposent la télé à la carte mais aussi ceux qui diffusent en circuit fermé (des frais additionnels peuvent s'appliquer en circuit fermé) (Pro:Idiom™ est une marque de commerce de Zenith Corp.)

## Filigrane électronique VTrack™

Le système Philips VTrack™ ajoute au signal un filigrane électronique invisible qui peut être détecté par ordinateur pour retracer le contenu piraté jusqu'à la source de l'enregistrement. Philips VTrack™ est la première solution qui empêche le piratage des programmes payants et d'autres types de contenu HD, contribuant ainsi à protéger les diffusions en avant-première si appréciées dans les établissements hôteliers.

## MPEG-4 pour la HD

La technologie de compression MPEG-4 (Moving Picture Experts Group H.264) permet de diffuser plus de contenu haute définition que jamais auparavant. Les fournisseurs de télé par satellite l'utilisent déjà pour offrir jusqu'à 150 canaux HD nationaux et 1 500 canaux HD et numériques locaux. Les câblodistributeurs, les diffuseurs et les fournisseurs de services de télécommunications vont aussi adopter ce nouveau format, et vous êtes déjà prêt à en profiter avec ces nouveaux téléviseurs Philips!

## SmartStand

Le support pivotant permet d'ajuster l'orientation du téléviseur sur 180 degrés pur permettre aux clients de regarder la télé depuis n'importe où dans la chambre. Il peut être fixé à un meuble pour empêcher le vol du téléviseur.

## Service Five Star

La fiabilité de ses téléviseurs permet à Philips de vous offrir une garantie de 2 ans avec échange. Si un téléviseur devient défectueux durant la première année, nous vous en enverrons un autre dans les 72 heures.

## SmartPower<sup>2</sup> et ESP

La 2e génération de notre technologie d'économie d'énergie permet de réduire l'intensité du rétroéclairage de façon dynamique pour réduire la consommation électrique jusqu'à 60 %. De plus, le système

Philips Energy Savings Programmability (ESP) permet au téléviseur de s'éteindre automatiquement s'il n'est pas utilisé, offrant ainsi des économies supplémentaires lorsque le personnel de chambre ou les clients laissent le téléviseur allumé en quittant la chambre.

## Boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS

Exempts de plomb et conformes aux normes RoHS, les téléviseurs Philips sont dotés d'un boîtier ignifuge sans composés bromés. Des tests indépendants effectués par des services d'incendie ont démontré que contrairement aux modèles d'autres marques, les téléviseurs Philips ne contribuent pas à propager un incendie.

## Lecture USB automatique

Les téléviseurs Philips sont dotés d'un port USB permettant aux clients de brancher un lecteur ou une carte mémoire USB pour écouter de la musique ou regarder des photos avec le téléviseur.

## SmartWindow

Grâce à l'écran partagé SmartWindow, les clients peuvent afficher le contenu de leur écran de portable sur une moitié de l'écran du téléviseur et leur émission de TV sur l'autre moitié, pour travailler tout en se détendant.

# Spécifications

## Image/Affichage

- Format d'image: 16/9, 16/9
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Rapport de contraste (type): 1 200:1
- Contraste dynamique: 9 600:1
- Diagonale verrière: 32 pouce / 80 cm
- Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD, Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control, Filtre en peigne 3D, Amélioration du contraste dynamique, Contrast Plus, Réduction numérique du bruit, Lissage des lignes obliques, Amél. de la luminosité transitoire, Amélioration des couleurs transitoires, Correction automatique des tons de chair, Accentuation des couleurs, Désentrelacement adapté au mouvement, Incrustation d'images (PIP)
- Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
- Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active TFT
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °

## Résolution maximale prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 366 x 768	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	24/25/30 Hz
1080p	24/50/60 Hz

## Son

- Système audio: Stéréo, Dolby Digital (AC-3)
- Puissance de sortie (eff.): 2x 10 W
- Accentuation du son: Stabilisateur automatique de volume, Incredible Surround

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Commodité

- Facilité d'installation: Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Mode hôtel évolué, Copie des réglages du téléviseur par USB, Verrouillage du clavier, Menu verrouillable
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), Préréglages image, Préréglages son
- Réglages du format d'écran: 4/3, 7 modes 16/9
- Confort: Fonctions pour chambres hôtel, Programmation de mise en veille, Canal par défaut, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Autres caractéristiques: Verrou Kensington
- Commodité: Sous-titrage numérique, Puce anti-violence et contrôle parental
- Fonctions interactives pour hôtel: Télé payante

SmooovieTV®

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC, PAL
- Nombre de canaux: 250
- Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
- Terrestre: ATSC (8VSB)
- Entrée antenne: Type F (75 ohms)

## Connectivité

- AV 1: Entrée audio/vidéo, S-Vidéo Y/C
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 3: VGA (PC-in), Entrée audio 3,5 mm
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Autres connexions: Antenne type F, Série RS232
- Connectivité: Lecteur de carte à puce, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, Connecteur pour haut-parleur externe, USB 2.0, Connecteur SmartPlug RJ-12

## Alimentation

- SmartPower<sup>2</sup> = maximum: < 58 W
- SmartPower<sup>2</sup> = désactivé: < 135 W
- Consommation en veille: 1,16
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: 5 à 40 °C

## Dimensions

- Couleur du boîtier: Noir, garniture noir lustré
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 31,7 x 21,5 x 4,4 pouce
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 31,7 x 24 x 10,4 pouce
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 34,2 x 24,8 x 13,6 pouce
- Poids du produit en livres: 34,1 (avec support), 25,7 (sans support)
- Poids en livres (emballage compris): 44,5
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 100 mm

## Accessoires

- Accessoires inclus: Livret de garantie, Support pivotant avec système antivol, Guide de démarrage rapide, Câble d'alimentation (2 m)
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR, Attaches de montage/support, Télécommande de chambre

## Applications multimédia

- Connexions multimédia: USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, Fichiers diaporama (.alb)

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Boîtier ignifugé
- SmartPower<sup>2</sup>
- Design écologique



Date de publication  
2009-08-14

Version: 7.1.9

12 NC: 8670 000 37496  
UPC: 6 09585 15019 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La garantie d'échange avancée 5 étoiles (Five Star Advanced Exchange Warranty) n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les autres pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.