

Philips  
Светодиодный  
профессиональный ЖК-  
телевизор с Ambilight  
Spectra 2

**32" Signature**

LED  
с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4

**32HFL7406D**



## Позвольте себе отличаться!

с подсветкой Ambilight в сверхтонком корпусе

Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиных**

- Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Подставка на шарнире для удобства при использовании на столе и в качестве поворотного настенного крепления
- Встроенная панель подключения
- Блокировка меню установки
- Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

### **Индивидуальный просмотр для каждого гостя**

- 2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра
- Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения
- Единый список аналоговых и цифровых каналов

### **Стабильность и безопасность**

- Низкое энергопотребление
- Green Button позволяет сократить расход электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

# PHILIPS

## Основные особенности

### Ambilight Spectra 2



Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

### LED TV Full HD



В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

### Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц



Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт PMR от Philips — это сочетание частоты обновления быстрой панели, технологии HD Natural Motion и уникальной формулы видеопереработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен.

### Подставка на шарнире 2-в-1

Эта революционная настольная подставка 2-в-1 может также использоваться в качестве настенного крепления для телевизора. Запатентованная конструкция позволяет использовать ее по меньшей мере в четырех разных вариантах: настольная подставка на шарнире, настенное крепление на шарнире, сверхплоское настенное крепление и настенное крепление, совместимое с креплением Vesa. Простая система крепления с интеллектуальным выравниванием помогает расположить телевизор строго горизонтально.

### Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

### Green Button

Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один

способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

### Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

### Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Пиковое отношение яркости: 65 %
- Диагональ экрана: 32 дюйма / 81 см
- Формат изображения: Широкий экран
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Время отклика (типич.): 2 мс
- Улучшение изображения: Функция Active Controll + световой датчик, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Динамическое повышение контрастности, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Динамическая контрастность экрана: 500 000 : 1
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Обработка цвета: 4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: DVB COFDM 2K/8K
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 12 Вт, Invisible Sound
- Звуковая система: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Динамическое усиление НЧ, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

## Подключения

- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB, Вход CVBS
- Фронтальные/боковые подключения: USB, HDMI
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы
- Другие подключения: Выход для наушников, Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, VGA

- вход ПК + аудиовход левый/правый
- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress
- 2-й внешний разъем: Вход YPbPr
- Количество разъемов HDMI: 4

## Функции управления

- Простота установки: Название программы, Автоименование программ, Сортировка, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Smart Picture, Функция Smart Sound, 1-кан. список аналог./цифр., Список программ
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Приветственное сообщение, Ограничение громкости
- Часы: Таймер отключения
- Мультимедиа: USB с автопрерыванием
- Защита от детей: Блок. от детей и ограничение на просмотр
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom
- Обновляемое ПО: Мастер обновления встроенной программы, Обновление ПО через USB

## Подсветка Ambilight

- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком
- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой

## Питание

- Наличие свинца: Да\*
- Потребление электроэнергии в год: 122,64 кВт/ч
- Энергопотребление в выключенном состоянии: < 0,01 Вт
- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление (в обычном режиме): 71 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,15


- Вт
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 759 x 454 x 39,3 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 759 x 528 x 235 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 833 x 562 x 158 мм
- Вес продукта: 9,2 кг
- Вес изделия с подставкой: 11,3 кг
- Вес, включая упаковку: 13 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 200 x 200 мм

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Настольная подставка на шарнире, Краткое руководство, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 75952  
EAN: 87 12581 60249 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.  
\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.  
\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.