

Philips DesignLine Edge
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 og
Pixel Precise HD

81 cm (32")

Easy 3D
DVB-T2/C

DesignLine

32PDL7906T



Designet til at passe til din indretning

Elegant Smart TV uden kabelrod

Nøjagtigt som et møbel har Philips DesignLine Edge et smukt livsstilsdesign, der passer til din dagligstue. Pixel Precise HD- og LED-TV-billederne i kombination med Ambilight garanterer, at du får en fantastisk TV-oplevelse hjemme hos dig selv.

Gør din seeroplevelse mere intens

- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- Easy 3D til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Designet til at passe ind i dit hjem

- Tilbagelænet design helt i glas, der passer perfekt ind i din stue

Action i enestående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Integreret Wi-Fi giver mulighed for at bruge Net TV-applikationer og SimplyShare trådløst



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

Easy 3D



Easy 3D sikrer, at du får mange timers komfort, når du ser 3D, takket være den flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De kompatible 3D-briller er meget lette og kræver ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution

giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelses skarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdaterings hastighed, HD Natural Motion

samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne.



Smart TV

Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 områder. Net TV giver dig mulighed for at leje film, se TV-arkivprogrammer og bruge sociale medier. Betjen dit TV med din smartphone eller din tablet. Brug SimplyShare til at se multimedieindhold fra din computer, telefon og tablet på dit TV. Optag dine TV-programmer nemt og smertefrit uden ekstra uhåndterlige enheder.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: 2-sidet
- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand

Billede/display

- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: Easy3D*
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, WiFi MediaConnect*
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R,

- Hovedtelefonudgang, Servicestik
- Trådløse forbindelser: WiFi-certificeret

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 47 W


- Årligt energiforbrug: 69 kW-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Blyholdig: Ja*
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 954 x 618 x 265 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 773,7 x 513,7 x 40,7 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 773,7 x 513,7 x 249,1 mm
- Produktvægt: 12,4 kg
- Produktvægt (+ stand): 18,1 kg
- Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, 2 par 3D-briller, 2 poser med rengøringsklude, Bordstand, Lynhåndbog, Marcom-brochure, 3D Sundhedsvejledning, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Wi-Fi MediaConnect-CD
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA416



Udgivelsesdato
2019-06-18

Version: 9.8.7

12 NC: 8670 000 74362
EAN: 87 12581 59330 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediainconnect. Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billede og lyd.

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* USB-tastatur og -mus understøttes via softwareopdatering