


Philips 5500 series
Izjemno tanek televizor
FHD s sistemom
Android™ in Pixel Plus
HD
80 cm (32 palcev)
LED-televizor Full HD
Dvojedrni procesor, 8 GB in
razširljiv
DVB-T/C



32PFH5501

Izjemno tanek LED-televizor FHD s sistemom Android TV s tehnologijo Pixel Plus HD

S televizorjem preizkusite zmogljivosti sistema Android. S televizorjem Philips serije 5500 lahko najljubše aplikacije in vsebine spremljate na velikem zaslonu v Full HD. Z nekaj kliki uživajte v filmskih uspešnicah, športnih prenosih in večigralskih igrah.

Elegantno predstavljene idealne funkcije

- Tanko kovinsko srebrna stojala lahke zasnove
- Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Slika je vedno čista in živahna

- Pixel Plus HD za čudovite slike, ki vas navdušijo
- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- Podpora novega standarda HEVC za spremljanje visokokakovostnih vsebin Full HD

Televizor s programom Android zmore vse

- Dvojedrni procesor in OS Android za visoko zmogljivost
- Google Play™: vaše okno v svet zabave
- Igranje v oblaku: visokokakovostne igre za vse starosti

androidtv

 DualCore

 FullHD

PHILIPS

Značilnosti

Izjemno tanek profil

Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.

Kovinsko srebrna tanka stojala

Vaš dom odraža vaš slog. Naši oblikovalci so izbrali nežne kombinacije prefinjenih barv in kakovostnih materialov v srebrni in aluminijasti barvi, zato televizorji idealno dopolnjujejo opremo prostora. Tanka kovinsko srebrna stojala televizorjem Philips dajejo svež in sodoben videz.

Pixel Plus HD

Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate plošče, uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

LED-televizor Full HD

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Micro Dimming

Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

Dvojedrni procesor + Android

Program Android televizorja vam omogoča izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje videoposnetkov. Robot Android z zmogljivim dvojedrnim procesorjem zagotavlja hitro in enostavno uporabo.

Google Play

Google Play™ nudi bogato izbiro visokokakovostnih iger za vse starosti. Ker so optimirane za televizor, je igranje vedno prijetno in zabavno. Ni vam treba uporabljati ločene igralne konzole; univerzalni igralni upravljalnik USB omogoča enostavno igranje.

Igranje v oblaku

Igranje v oblaku prinaša spletni nabor visokokakovostnih iger za vsako starost, okus in stopnjo zahtevnosti. Enostavno izberite igro in jo igrajte na televizorju!

Podpora HEVC za Full HD antenski sprejem

Novi standard HEVC omogoča spremljanje vsebin visoke kakovosti prek Full HD antenskega sprejema.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslona: 32 palec / 80 cm
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Razmerje stranic: 16:9
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, Micro Dimming

Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Iskanje Google, YouTube
- Velikost pomnilnika: Razširljivo s pomnilnikom USB, 8 GB

Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: Odjemalec in strežnik za več prostorov, SimplyShare
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za hitro odpiranje menija Smart, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdela programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdela programske opreme, Nadgradnja vdela programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdela programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Povečava, raztegovanje
- Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Izboljšava zvoka: Clear Sound, Smart Sound, Incredible Surround

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1

- Število priključkov USB: 3
- Brežžične povezave: Dvopasovni, Vgrajen Wi-Fi 11n 2 x 2
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni zvočni izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Zvočni vhod (DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek, Satelitski priključek
- Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Slikovni formati: JPEG

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 60 Hz, Do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: pri 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do FHD 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Podpora za HEVC
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

Napajanje

- Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,3 W
- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Moč na energetski oznaki EU: 34 W
- Letna poraba energije: 50 kWh
- Razred na energetski oznaki: A
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za

radio)

Dimenzije


- Dimenzije škatle (Š x V x G): 786 x 506 x 133 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 727 x 439 x 77 mm
- Dimenzije naprave s stoljalom (Š x V x G): 727 x 483 x 204 mm
- Teža izdelka: 5,5 kg
- Teža izdelka (s stoljalom): 5,7 kg
- Teža vključno z embalažo: 7,4 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 100 x 100 mm

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AA, Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami



Connections



Datum izdaje 2019-06-10

Različica: 7.0.1

12 NC: 8670 001 35055
EAN: 87 18863 00808 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
- * Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.