



飞利浦 5000 系列
逐点晶晰液晶电视

32 英寸

HD Ready

32PFL5403



身临其境的动感体验

1366 × 768 显示屏的优越性能，加上强大的逐点晶晰引擎和超凡的隐形声音系统，这款液晶电视将带给您身临其境的动感体验。

卓越的画质

- 逐点晶晰技术，可获得出众的细节、层次和清晰度
- 高清液晶显示屏，1366 × 768
- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 289 亿色带来鲜艳自然的影像

聆听纯净而浑厚的音效

- 具有超宽环绕声的隐形扬声器

便捷连接，轻松享受

- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 3 路 HDMI
- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备
- 个人电脑输入，使您可将电视机用作显示器
- 灵智模式可为您所观看的节目选择理想模式
- 您可以通过肤色选项选择最佳的肤色设置



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 宽高比：宽银幕
- 屏幕对角线尺寸：32 英寸 / 81 厘米
- 面板分辨率：1366 x 768p
- 画面增强：逐点晶晰，3/2 - 2/2 移动下拉，3D 梳状滤波器，智能丽像，对比度增强，数码降噪，锯齿消除，亮度瞬态改良，逐行扫描
- 屏幕增强：抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

计算机格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60、72、75、85Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60、72、75、85Hz
1024 x 768	60、70、75、85Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50、60Hz
1080i	50、60Hz
1080p	24、50、60Hz
1080p	24、25、30Hz

音响

- 均衡器：五段
- 输出功率 (RMS)：10W
- 声音增强：自动音量调衡，图像均衡器，超宽环绕声
- 声音系统：单声道，立体声

扬声器

- 内置扬声器：2

方便

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 时钟：主屏显示，定时关机，定时开机
- 连接增强：捷联技术
- 便于安装：自动存储，微调，PLL 数字调谐，即插即用，节目名称，排序
- 易于使用：自动音量调衡，侧控
- 屏幕显示语言：英语，简体中文

- 遥控器：电视
- 遥控器类型：PF02A08B
- 屏幕格式调整：4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕
- 灵智模式：游戏, 电影, 个人, 节能模式, 标准, 鲜艳

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式：PAL D/K
- 视频播放：NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段：Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数：125

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机
- 前接/侧接: HDMI v1.3, S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出
- 其它接口: 模拟音频 L/R 输出, 电脑音频输入, VGA 电脑接口, S/PDIF 输出 (同轴)

电源

- 环境温度：5 °C 至 35 °C
- 主电源：100-240V、50/60Hz
- 功耗：150 瓦
- 待机功耗：(标准) <0.3W

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) : 819 x 519 x 92 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)) : 819 x 579 x 225 毫米
- 重量 (含包装) : 16.8 千克
- 产品重量 : 11.4 千克
- 产品重量 (含座架) : 14.1 千克
- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)) : 1036 x 643 x 224 毫米
- VESA 壁挂式安装兼容 : 200 x 300 毫米

附件

- 随附配件：桌架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池

产品集锦

逐点晶晰

逐点晶晰是一种数字画面处理技术，可增加行数及像素数。因此无论何时，无论使用任何信号源，画面都非常清晰，展现令人难以置信的细节和层次感。

液晶显示屏，1366 x 768

这款 WXGA 显示屏采用了先进的 LCD 屏幕技术，具有 1366 x 768 的宽屏高分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及优质的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

HD Ready

享受高清画面所展现的卓越画质，并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标，其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准，所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接，支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

289 亿色

先进的色彩处理技术带来鲜艳自然的图像。3 种色彩通道 (RGB) 通过 10 bit 解析度进行优化，总处理能力达 289 亿色。它在产生鲜明色彩的同时又能保持优异的清晰度。先进的算法能够检测到细微的色差和肤色并加以处理，从而产生最自然的色彩。

隐形扬声器

与电视外观设计浑然一体的隐形扬声系统。超宽环绕声让您能够体验到更深沉、更宽广的全方位环绕声。它能产生清晰而宽广的声场，使观赏体验达到新的境界。

3 路 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接以达到卓越的画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，并包含数字音响。HDMI 使用 HDCP 复制保护。使用电视机背面上的 2 路 HDMI 输入和侧面的 1 路 HDMI，可连接多个 HD 源 (例如 HD 机顶盒、Blu-ray 播放机和游戏控制台或数码相机)。为您的电视充分做好迎接 HD 时代到来的准备。

EasyLink

EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议，在所连接的设备与电视机之间共享功能。借助 EasyLink，您只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能。EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。

电脑输入 (VGA)


借助个人电脑输入，您可以用一条 VGA 电缆将电视机连接到电脑，将电视机用作电脑的显示器。

灵智模式

优秀的画面和音效取决于多种因素，如视频信号源、内容类型、居室环境、显示设备的类型，等等。灵智模式预定义了画面和声音设置，根据您的使用电视的方式进行了方便的预设。“个人设定”设置允许您根据自己的喜好来定义图像设置，并存储该设置以便将来能够轻松访问进行选择。所有这些都方便地内置到了电视机中，从而实现了最佳设置。

肤色选项

肤色设置是一种高级视频过程，可识别和隔离画面中描写人物皮肤的部分，它提供了三种预设设置供您选择三种肤色饱和度之一——明亮、正常或饱满——而又不会损害画面中其它部分的颜色饱和度。



发行日期 2009-02-24

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 34725
EAN: 87 12581 37152 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com