




Philips 4100 series  
Izuzetno tanki Full HD LED  
TV

**80 cm (32")**

Full HD LED TV  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**32PFS4132**

## Izuzetno tanki Full HD LED TV

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima Full HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.

### Gledanje televizije na način koji vam odgovara

- Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja

### Uvijek čista i živopisna slika

- Digital Crystal Clear: za preciznost koju ćete željeti podijeliti
- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

### Elegantno predstavljene značajke

- Tanki, profinjena postolja dočaravaju lagan dizajn

# PHILIPS

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3/16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080
- Svjetlina: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Korisnička interakcija

- Programiranje: Pause TV, USB snimanje\*
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko zumiranje, SuperZoom, Movie expand 16:9, Nerazmjernan, 4:3, 16:9
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Elektronički vodič kroz programe\*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 16 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Kontrola basova, Smart Sound

## Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodirorom
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Antena IEC75, Digitalni audioizlaz (optički), Satelitski priključak, Audio ulaz (DVI), Izlaz za slušalice

## Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 – 240 +/- 10 %
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,3 \text{ W}</math>
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 35 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: <math>0,5 \text{ W}</math>
- Godišnja potrošnja energije: 52 kWh
- Prisutnost olova: Da\*
- Količina žive: 0 mg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol

## Dimenzije

- Širina uređaja: 726,5 mm
- Visina uređaja: 425,36 mm
- Dubina uređaja: 81,8 mm
- Masa proizvoda: 4,8 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 726,5 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 479 mm

# Istaknute značajke

**Dubina uređaja (s postoljem):** 184,64 mm  
**Philips dizajn (s postoljem):** Iz 85. stoljeća, naši dizajneri razvijali su televizore od tehnologije do dizajna. Nije samo dizajnirali smo tako da je na mjestu gdje želite da bude stalak praznina, što vam omogućuje da postavite televizor u bilo koje mjesto u vašem domu, već i da vas uvuče u svijet koji vam je pred očima. Svakom detalju pridajemo posebnu pozornost.

• Širina TV postolja: 343,57 mm

## Digital Crystal Clear

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

## Full HD LED TV

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.


## Dva HDMI ulaza uz EasyLink

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips EasyLink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.



## Connections

### Side



### Rear



Datum izdavanja  
2023-10-18

Verzija: 6.3.1

EAN: 87 18863 01122 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.