



Philips 5800 series
Izjemno tanek LED-
televizor Smart Full HD

80 cm (32 palcev)
500 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5803

Izjemno tanek LED-televizor Smart Full HD

s tehnologijo Pixel Plus HD

Televizor Philips serije 5800 s storitvijo Smart TV na velikem zaslonu predvaja vse najljubše aplikacije in vsebine v Full HD. Do filmskih uspešnic, športnih prenosov in iger za več igralcev lahko dostopate s samo nekaj kliki.

Čudovito dodelane podrobnosti

- Izboljšana tanka stojala, ki poosebljajo lahkotnost

Opazite vse podrobnosti

- Pixel Plus HD za čudovite slike, ki vas navdušijo
- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

S tem televizorjem Smart TV se povežite z večjim svetom

- Zabavajte se s Philipsovo galerijo aplikacij
- SAPHI. Uživajte v uporabi televizorja na pameten način.

Televizijo glejte, kadar želite

- Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

PHILIPS

Značilnosti

Pixel Plus HD

Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate plošče, uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

LED-televizor Full HD

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Galerija Philips TV/STA

Philipsova galerija aplikacij je obsežna zbirka spletnih aplikacij, do katerih lahko dostopate, ko je pametni televizor povezan z internetom. Popolnoma enostavno! Vključite televizor,

povežite ga z internetom in se prepustite popolnoma novemu svetu razvedrila na spletu.

SAPHI

SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživate v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega dostopate z enim gumbom. Televizor upravljajte z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.

Dva vhoda HDMI s funkcijo EasyLink

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost.

S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Tanko stojalo

Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonalne zaslon (cm): 32 palcev
- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslon: 32 palec / 80 cm
- Ločljivost zaslon: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Razmerje strani: 4:3/16:9
- Razmerje najvišje svetilnosti: 65 %
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD

Funkcije Smart TV

- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za hitro odpiranje menija Smart, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdela programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdela programske opreme, Nadgradnja vdela programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdela programske opreme
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Nastavitve formata zaslon: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Povečava, raztegovanje
- Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Uporabniška izkušnja: SimplyShare

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejno uravnavanje glasnosti, Nadzor nizkih tonov, Smart Sound
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 8 W zvočnik polnega razpona

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- Število priključkov USB: 2
- Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni zvočni izhod (optični), Antena IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Satelitski priključek, Izhod za slušalke
- EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema,

- preklon sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Brežične povezave: Vgrajena, 1T1R, enopasovna

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

Podprta ločljivost zaslon

- Računalniški vhodi: do 1920x1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: do 1920 x 1080 slikovnih pik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Podpora za HEVC
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo W
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Moč na energetske oznaki EU: 24 W
- Letna poraba energije: 36 kWh
- Vsebnost živega srebra: 0 mg
- Vsebnost svineca: Da*
- Razred na energetske oznaki: A+

Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 798 x 520 x 133 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 731,8 x 435,3 x 77,3 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 731,8 x 454,0 x 166,2 mm
- Širina televizijskega stojala: 549,8 mm
- Teža izdelka: 4,5 kg
- Teža vključno z embalažo: 6,1 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: X= 100 mm

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

Barva in površina


- Sprednja stran televizorja: Visoko bleščeča črna barva

Connections

Side



Rear



Datum izdaje 2020-08-19

Različica: 10.1.1

12 NC: 8670 001 51559
EAN: 87 18863 01490 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com



- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.