



Philips 4500 series
Téléviseur LED ultra-plat

80 cm (32")

PPI de 200
Téléviseur LED
Pixel Plus HD



32PHS4503

Téléviseur LED ultra-plat

avec Pixel Plus HD

Avec son image haute définition et son prix abordable, le Philips 4500 dépasse toutes vos attentes. Ses lignes simples et élégantes trouvent leur place dans n'importe laquelle de vos pièces.

Aussi adaptable que vous

- Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

La garantie d'une image claire et nette

- Pixel Plus HD. Des images nettes, quelle que soit la source.
- Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

La télévision à votre convenance

- deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée
- USB pour une lecture multimédia exceptionnelle

PHILIPS

Points forts

Socle à pieds

Notre nouveau socle a été conçu pour libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Pixel Plus HD

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Téléviseur LED

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, combinées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs vibrantes.

Deux entrées HDMI avec EasyLink

Évitez la multiplication des câbles grâce à un câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec

Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

USB (photos, musique, vidéo)

Partagez le plaisir. Connectez votre carte mémoire USB, votre appareil photo numérique, votre lecteur mp3 ou un autre périphérique multimédia au port USB de votre téléviseur pour apprécier des photos, les vidéos et la musique à l'aide d'un navigateur à l'écran d'une grande simplicité d'utilisation.



Caractéristiques

Image/affichage

- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Format d'image: 16/9
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD
- Diagonale d'écran: 32 pouces / 80 cm

Interaction utilisateur

- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Guide électronique des programmes*: Guide électronique des programmes 8 jours
- Réglages du format d'écran: Zoom automatique, Super zoom, Extension 16/9, Non mis à l'échelle, 16/9

Son

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Limiteur automatique du volume (AVL), Bass Control, Smart Sound
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 5 W

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Connecteur satellite, Antenne IEC75, Entrée audio (DVI), Sortie casque
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF,

PNG

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1366 x 768 à 60 Hz
- Entrées vidéo: jusqu'à 1366 x 768p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Consommation du téléviseur éteint: N/A W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Image Muet (pour la radio)
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 28 W
- Consommation énergétique annuelle: 41 kWh
- Teneur en mercure: 0 mg
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 798 x 520 x 123 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 732,6 x 436,0 x 77,3 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 732,6 x 455,2 x 166,2 millimètre
- Largeur du socle du téléviseur: 550,6 millimètre
- Poids du produit: 4,8 kg
- Poids du produit (support compris): 4,9 kg
- Poids (emballage compris): 5,8 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: X = 100 mm

Couleur et finitions


- Façade du téléviseur: Black High Gloss

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Support de table

Connections

Side



Rear



Date de publication
2020-07-08

Version: 8.0.1

12 NC: 8670 001 51274
EAN: 87 18863 01461 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com



* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
* (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.