



Philips 5500 series  
Téléviseur LED

**80 cm (32")**  
Téléviseur LED  
Pixel Plus HD



**32PHS5507**

## Le téléviseur nomade

### Téléviseur LED

À la recherche d'un téléviseur à la fois compact et performant ? Du bureau à la cuisine en passant par la chambre, ce téléviseur élégant s'intègre partout. Il est léger et facile à déplacer. Ses images nettes et ses couleurs saisissantes vous offrent un visionnage optimal.

#### **Esthétique. Trouve sa place partout.**

- Cadre et support minimalistes. Pieds fins.
- Idéal pour les petits espaces. Conception tournée vers l'avenir.
- Tailles de 24" (60 cm), 32" (81 cm) et 43" (108 cm)

#### **Des couleurs saisissantes et une profondeur étonnante.**

- Une image pleine de vie. Téléviseur LED Philips.
- Pixel Plus HD. Des images nettes, quelle que soit la source.

#### **Plug-and-play quelle que soit la source.**

- Des connexions pour tout ce que vous aimez.
- 2 ports HDMI. 1 port USB.

# PHILIPS

## Points forts

### Design

Cadre et support minimalistes. Pieds fins.

### Téléviseur LED

Appréciez tout ce que vous regardez avec ce téléviseur LED. Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour offrir des images nettes, des couleurs

riches et des mouvements fluides. Vous bénéficierez toujours d'une expérience visuelle optimale.

### Connexions polyvalentes

Branchez un dongle sur l'un des ports HDMI du téléviseur et profitez des fonctions

Smart TV de vos services de streaming préférés. Vous pouvez également utiliser les ports HDMI pour connecter votre console, ou vous pouvez utiliser le port USB pour écouter de la musique à partir d'un lecteur USB.



# Caractéristiques

## Image/affichage

- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Résolution d'écran: 1 280 x 720 (720p)
- Fréquence de rafraîchissement natif: 60 Hz
- Format d'image: 16/9
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Micro Dimming

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1366 x 768 à 60 Hz
- Entrées vidéo: jusqu'à 1366 x 768p

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: PAL, SECAM
- Compatible HEVC

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Image Muet (pour la radio)

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Bass Control, Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration des basses Dolby
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 5 W

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Sortie casque, Connecteur de service, Antenne type F
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI1

## Interaction utilisateur

- Programme: Pause TV
- Guide électronique des programmes\*: Guide

électronique des programmes 8 jours

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre noir mat
- Design du socle: Pieds ronds noir mat

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 848,0 x 520,0 x 133,0 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 717,1 x 434,3 x 89,2 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 717,1 x 454,0 x 176,6 millimètre
- Dimensions du pied (l x H x P): 592,8 x 19,7 x 176,6 millimètre
- Poids du produit: 4,1 kg
- Poids du produit (support compris): 4,2 kg
- Poids (emballage compris): 5,4 kg
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Support de table

## Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 1133973
- Classe énergétique pour SDR: E
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 26 kWh/1 000 h
- Mode veille en réseau: S.O. W
- Consommation du téléviseur éteint: S/O W
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

## Connections

### Side



### Bottom



Date de publication  
2022-08-17

Version: 8.2.1

12 NC: 8670 001 82206  
EAN: 87 18863 03381 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.