



Philips 5500 series
Televisor LED

80 cm (32")
Televisor LED
Pixel Plus HD



32PHS5525

Portátil. Asequible.

Televisor LED

¿Estás buscando un buen televisor que no sea demasiado lujoso? Este compacto y asequible televisor LED tiene todo lo que necesitas, nada más. La tecnología Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas y el sonido es claro. Además, resulta muy fácil de mover de una habitación a otra.

Una imagen extraordinaria en cualquier espacio.

- Fácil de mover. 24, 32 y 43 pulgadas.
- Perfecta para la cocina, el estudio o la habitación de invitados.
- Bisel plateado brillante minimalista y soporte fino.

Color brillante. Profundidad sorprendente.

- Televisor LED HD con resolución de nitidez cristalina.
- Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.

Tecnología Plug & Play para cualquier fuente.

- Dos puertos HDMI. Fácil de conectar a DVD.
- Puerto USB. Reproducción de vídeo, audio y fotos.

Sonido nítido. Diálogos claros.

- Sonido nítido de altavoces de rango completo.
- Diálogo nítido y efectos vivos.

PHILIPS

Televisor LED
80 cm (32") Televisor LED, Pixel Plus HD

32PHS5525/12

Destacados

Televisor LED HD

Televisor LED HD con resolución de nitidez cristalina.

Pixel Plus HD

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer imágenes

nítidas con un atractivo contraste. Por eso, tanto si reproduces contenido en línea como si ves la televisión por cable, disfrutarás de imágenes más limpias con blancos más claros y negros más oscuros.

Entradas HDMI

Dos puertos HDMI. Fácil de conectar a DVD.

USB

Puerto USB. Reproducción de vídeo, audio y fotos.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 32 pulgada / 80 cm
- Pantalla: Televisor LED HD
- Relación de aspecto: 4:3/16:9
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1366 x 768 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: hasta 1366 x 768p

Interacción con el usuario

- Programa: Pausar televisión, Grabación USB*
- Fácil de usar: Botón de inicio directo
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Indicación de la fuerza de la señal
- Guía electrónica de programación*: Guía electrónica de programación 8 días
- Ajustes del formato de pantalla: Zoom automático, Superzoom, Ampliación de película 16:9, Sin escala, 16:9
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Compatibilidad MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Conector de satélite, Salida de auriculares, Ethernet-LAN RJ-45, Conector del servicio
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formatos de subtítulos compatibles: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo en espera: < 0,3 W
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Clase de etiqueta energética: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 24 W
- Consumo de energía anual: 36 kWh
- Contenido en mercurio: 0 mg
- Presencia de plomo: Si*

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble, Sonido nítido, Control de graves, Control inteligente del sonido
- Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango completo de 5 W

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 798,0 x 520,0 x 133,0 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 732,6 x 436,0 x 81,1 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 732,6 x 453,9 x 166,5 mm
- Dimensiones del soporte (An. x Al x Pr.): 550,8 x 17,9 x 166,5 mm
- Peso del producto: 3,9 kg
- Peso del producto (+ soporte): 4 kg
- Peso incluido embalaje: 5,7 kg
- Compatible con el montaje en pared VESA: X = 100 mm

Diseño

- Colores del televisor: Bisel plateado medio de plástico
- Diseño del soporte: Soporte con ranura plateada media


Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa



Connections

Side



Bottom



Fecha de emisión
2020-10-14

Versión: 3.0.1

12 NC: 8670 001 66147
EAN: 87 18863 02366 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.