

Televisor Widescreen



# TV DWIDE 32"

- **Tela Widescreen (Formato de Cinema)**

As telas com o formato Widescreen permitem assistir filmes como no cinema, sem as indesejáveis barras pretas e sem os cortes laterais.

DWIDE é o formato do futuro, pois será o padrão utilizado nas futuras transmissões digitais.

- **Tela Plana**

A Tela Plana proporciona imagens muito mais reais sem distorções ou reflexos, além de um design muito mais moderno e agradável.

- **Active Control**

Novo recurso da Philips que otimiza automaticamente os ajustes do TV, proporcionando sempre a melhor imagem.

- **Som estéreo de 40W**


Falantes Laterais, Central e Subwoofer.

- **Som Dolby Pro-Logic**

Proporciona a sensação de estar em uma sala de cinema, através dos 4 canais envolventes de som.

- **Entrada Vídeo Componente**

Conexão ideal para aparelhos de DVD.



Let's make things better.



PHILIPS

# Televisor Widescreen

## Benefícios

### Tela Widescreen – Formato de Cinema

O formato widescreen proporciona total aproveitamento da imagem, permitindo assistir aos filmes como se o espectador estivesse no cinema, com amplo campo de visão e sem os cortes laterais de um televisor convencional.

Além disso os televisores DWIDE estão preparados para o futuro, pois as futuras transmissões digitais utilizarão este formato.

### Tela Plana

A tela totalmente plana proporciona uma imagem muito mais real, sem distorções ou reflexos, além do estilo e design que as telas planas oferecem.

### DWIDE Zoom

Com 6 modos diferentes de exibição, este recurso permite que o televisor se adapte aos diferentes formatos de exibição existentes, proporcionando sempre imagens em tela cheia, aproveitando ao máximo as programações assistidas.

### Crystal Clear III

Um pacote de recursos inovadores e exclusivos da Philips, que melhora substancialmente a qualidade da imagem. O Crystal Clear III inclui os recursos **Comb Filter**, **Scavem** e **ajustes dinâmicos de contraste**, garantindo cores naturais, alto contraste e um excelente nível de detalhes.

### Active Control


Com o Active Control, a TV analisa automaticamente o nível de sinal recebido pela antena e faz os principais ajustes do aparelho como: redução de ruídos, nitidez, super branco e super negro, proporcionando sempre a melhor imagem o tempo todo. Este recurso também está ativo para os equipamentos conectados nas entradas RCA e S-VHS como DVD, videocassete e vídeo games.

### Som Dolby Pro-Logic com 40W RMS

Sinta toda emoção do som ao seu redor com o sistema Dolby Pro-Logic. O novo 32" já vem preparado para oferecer a máxima sensação do verdadeiro som de cinema.

Com 2 alto-falantes frontais (20W RMS), 1 central (10W RMS) e 1 subwoofer (10W RMS), basta você conectar 2 caixas acústicas traseiras (não fornecidas) nas conexões já disponíveis no aparelho.

Veja esquema abaixo.



PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**Importante:** As informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Manufaturado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o logotipo com o D duplo, são marcas registradas da Dolby Laboratories.

## Entrada Vídeo Componente

Através desta entrada, é possível obter-se a melhor qualidade de imagem em uma reprodução de um aparelho de DVD ou qualquer outro equipamento compatível, como os futuros decodificadores de sinais digitais.

## Bloqueio de Canais Child Lock

Através de uma senha, o recurso Child Lock permite bloquear programas / canais com conteúdo ou horários impróprios para crianças.

## Entradas Laterais de Áudio e Vídeo

Praticidade e facilidade para conectar diversas fontes, como filmadoras, videogames e fones de ouvido.

## Smart Picture e Smart Sound

Ajustes prontos de imagem e som, que podem ser escolhidos de acordo com o tipo de programa. No modo pessoal, o TV memoriza automaticamente os ajustes realizados pelo usuário.

## Entrada S-VHS

Ideal para reprodução de fontes de alta fidelidade, como o videocassete Super-VHS, vídeo games e DVD Vídeo.

## Closed Caption

Apresenta na forma de legendas o conteúdo dos diálogos (somente quando esta informação for disponível no programa). Muito útil no aprendizado de outros idiomas e para pessoas com deficiência auditiva.

## Incredible Surround

Utilizando-se de muita tecnologia em termos de microeletrônica, a Philips criou este sistema, que processa o som transmitindo uma sensação de afastamento dos alto-falantes. Esta distância percebida amplia o efeito estéreo, criando um som muito mais natural e envolvente.

## Top Controls

Controles do televisor que podem ser acessados na parte superior do aparelho e permitindo maior comodidade. Ajustam o volume, selecionam os canais e operam os itens do menu.

## Surf / AC

No modo Surf pode-se retornar alternadamente aos 10 últimos canais selecionados. Esta função facilita o "zapping" de canais. A função AC retorna ao último canal selecionado.

## Autovolume

Suaviza as variações bruscas de volume que ocorrem nas trocas de canais e intervalos comerciais.



## Características e Recursos (Sujeitos a alterações)

- Sistema: AUTO, PAL-M, PAL-N, NTSC-M, PAL-BG, PLAYBACK
  - Alimentação: 100 / 250 V, 50 / 60 Hz (automático)
  - Consumo aprox.: 110 W
  - Consumo em modo stand-by: (aprox.) 3 W
  - Tubo de imagem: Real Flat 32", 81 cm e diagonal visual aprox. 76 cm
  - Recepção de canais: VHF / UHF: 2 – 69  
TV a Cabo: 1 a 125
  - Conexões Laterais
    - 1 x Entrada Áudio e Vídeo
    - 1 x Entrada S-VHS
    - 1 x Saída para Fone de Ouvido
  - Traseiras
    - 2 x Entradas Áudio e Vídeo
    - 1 x Entrada S-VHS
    - 1 x Entrada Vídeo Componente
    - 1 x Saída Áudio e Vídeo
    - 1 Saída para Conexão Surround
    - 1 x Entrada 75 Ohms
  - Saída de Áudio: 2 x 10W RMS (falantes laterais) + 10W RMS (falante central) e 10W RMS (subwoofer)
  - Dimensões (LxAxP): 89 x 56 x 55 cm
  - Peso aproximado: 55 kg
- ### Acessórios
- Controle Remoto
  - 2 pilhas AA
  - Adaptador 75 / 300 Ohms



Let's make things better.



PHILIPS