



Philips
widescreen-TV med
Crystal Clear

32 tum

100 Hz Digital Scan

32PW8620



Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear

Widescreen-TV med utmärkt bildkvalitet och ett 100 Hz bildrör som garanterar en stadig och verklighetstrogen bild som är mindre ansträngande för ögonen. Virtual Dolby Surround för ett enklare hemmabio-ljud.

Bättre kvalitetsbilder som visar fler detaljer

- Crystal Clear ger bättre bilddjup
- 100 Hz Digital Scan ger en stabil och lugn bild
- Real Flat-bildrörsteknik ger dig levande bilder
- Scan Velocity Modulation förbättrar definition och kontrast

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Enknappsfunktioner

- Delad skärm för text så att du kan se Text-TV och TV på samma gång.
- Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
- 100 sidor Text-TV-minne för snabb textinformationsåtkomst

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 82 cm
- Synlig diagonal skärmstorlek: 76 cm
- Displayskärmtyper: Real Flat-bildrör
- Bildförbättring: Progressive Scan, Scavem, Dynamisk brusreducering, LTI, Crystal Clear
- Skärmförbättring: Reflexfri
- Bildbearbetning: 100 Hz Digital Scan

Ljud

- Ljutförbättring: Digital ljudbearbetning
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Musikeffekt: 40 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Praktiskt

- Enkel installation: ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämnning), Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll, Toppkontroller, Grafiskt användargränssnitt
- Typ av fjärrkontroll: RCAE058L
- Text-TV: 100 sidor Smarttext
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinje
- Klocka: Insomningsfunktion, Smart Clock-funktion
- Bildformatsjustering: 4:3, 6 Widescreen-lägen, Autoformat, Kontinuerlig zoom, Växla mellan

underrubrik och rubrik, Superbred, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9, 4:3-förstoring, WSSB (WideScreen Signalling Bit)

Mottagare/mottagning/överföring

- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Videouppspelning: NTSC
- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Antal förinställda kanaler: 100
- TV system (TV-system): Secam L/L', Secam D/K, Secam B/G, PAL D/K, PAL B/G, PAL I

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Videoingång
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: Utgång för konstant stereonivå

Ström

- Strömförbrukning: 100 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Nätström: AC 220-240 V +/- 10%

Storlek

- Produktvikt: 52 kg
- Vikt inkl. förpackning: 60 kg
- Kabinettets färg: Silver Frost (11027)
- Lådans mått (B x H x D): 931 x 699 x 672 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 858 x 541 x 536 mm

Produktfördelar

Real Flat-bildrör

Det platta bildröret ger en bredare synfältsvinkel samtidigt som antalet reflektioner minimeras så att du får bästa möjliga bildkvalitet.

Crystal Clear

Genom att kombinera bildförbättringar som Contrast Plus och färgfunktioner kan Crystal Clear ge ett mycket bättre bildjup.

100 Hz Digital Scan

En vanlig TV visar en bild med avläsningsfrekvensen 50 gånger per sekund (50 Hz). Den här frekvensen kan ibland synas som en flimrande bild. Med 100 Hz-teknik visas en bild med avläsningsfrekvensen 100 gånger per sekund så att flimret elimineras. Philips Digital Scan dubblar antalet radavsökningar, vilket gör att flimret inte syns. Resultatet blir en stabilare bild som är bekväm att titta på.

Scavem

Scan Velocity Modulation justerar elektronstrålens hastighet, vilket skapar en finare bild med bättre skärpa.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Delad skärm för Text-TV och video

Med delad skärm för video och Text-TV får du möjlighet att visa video och Text-TV-sidor från samma kanal sida vid sida på en skärm.


tvåsidig text-tv

Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor samtidigt, sida vid sida

100 sidor Smarttext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 100 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

| Stereo system | | | | | Transmission system | | | | | |
|---------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------|---------|-------|----------|----------|-----------|
| 2CS DK | NICAM DK | 2CS BG | NICAM I | NICAM LL' | PAL BG | PAL D/K | PAL I | SECAM BG | SECAM DK | SECAM LL' |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 20.0

12 NC: 8670 000 21404
EAN: 87 10895 85165 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com