



Philips
widescreen-TV med Digital
Crystal Clear

32 tums

100 Hz Digital Scan

32PW8720



Förhöj din bildupplevelse

med Digital Crystal Clear

Widescreen-TV med 100 Hz Digital Scan och Digital Crystal Clear-teknik. Du får optimal kontrast, färg och skärpa. Virtual Dolby Surround-ljudet ger en extra dimension åt tittarupplevelsen.

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Real Flat-bildrörsteknik ger dig levande bilder
- 100 Hz Digital Scan ger en stabil och lugn bild
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Active Control optimerar bildkvaliteten oavsett källa

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Enknappsfunktioner

- Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
- 1200 sidor Easy Text
- Delad skärm för text så att du kan se Text-TV och TV på samma gång.

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 82 cm
- Synlig diagonal skärmstorlek: 76 cm
- Displayskärmtyper: Real Flat-bildrör
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Active Control, Dynamisk brusreducering
- Skärmförbättring: Reflexfri
- Bildbearbetning: 100 Hz Digital Scan

Ljud

- Ljutförbättring: Digital ljudbearbetning
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Musikeffekt: 40 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Praktiskt

- Enkel installation: ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämnning), Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Typ av fjärrkontroll: RCAE04_SA
- Text-TV: 1200 sidor Easy Text
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinje
- Bildformatsjustering: Kontinuerlig zoom, Växla mellan underrubrik och rubrik, Superbred, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9, 4:3, 6 Widescreen-lägen, Autoformat, 4:3-förstoring,

WSSB (WideScreen Signalling Bit)

- Klocka: Insomningsfunktion, Smart Clock-funktion

Mottagare/mottagning/överföring

- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Videouppspelning: NTSC
- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Antal förinställda kanaler: 100
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam L/L', Secam D/K

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Videoingång
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: Utgång för konstant stereonivå

Ström

- Strömförbrukning: 100 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Nätström: AC 220-240 V +/- 10%

Storlek

- Produktvikt: 52 kg
- Vikt inkl. förpackning: 60 kg
- Kabinettets färg: Silver Frost (11027)
- Lådans mått (B x H x D): 907 x 655 x 633 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 857 x 553 x 535 mm

Produktfördelar

Real Flat-bildrör

Det platta bildröret ger en bredare synfältsvinkel samtidigt som antalet reflektioner minimeras så att du får bästa möjliga bildkvalitet.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

100 Hz Digital Scan

En vanlig TV visar en bild med avläsningsfrekvensen 50 gånger per sekund (50 Hz). Den här frekvensen kan ibland synas som en flimrande bild. Med 100 Hz-teknik visas en bild med avläsningsfrekvensen 100 gånger per sekund så att flimret elimineras. Philips Digital Scan dubblar antalet radavsökningar, vilket gör att flimret inte syns. Resultatet blir en stabilare bild som är bekväm att titta på.

Active Control

Med Active Control förbättras brus och skärpa löpande 60 gånger per sekund. Bildinställningen justeras över 3 000 gånger per minut, vilket medför att bilden alltid blir den bästa möjliga.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Delad skärm för Text-TV och video



Med delad skärm för video och Text-TV får du möjlighet att visa video och Text-TV-sidor från samma kanal sida vid sida på en skärm.

tvåsidig text-TV

Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor samtidigt, sida vid sida

1200 sidor Easy Text

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 17.0

12 NC: 8670 000 21402
EAN: 87 10895 85159 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com