

**NIDEOLINE**

**Flex TV, Hard Disc Recorder  
Real Flat Pixel Plus, 82 cm (76 cm sichtbar)**

- *Real Flat Blackline S-Bildröhre*
- *100 Hz Pixel Plus und Digital Natural Motion*
- *Digital Crystal Clear*
- *Active Control Plus*
- *Full Dual Screen, 2 Tuner*
- *Zeitversetztes Fernsehen, 40 GB Festplatte (HDD)*
- *Dolby Pro Logic 3 D Surround*
- *120 Watt Stereo-Musikleistung*
- *NexTView / EPG Type 3*
- *Easy Text 1200 Seiten*



**PHILIPS**

## Flex TV, Hard Disc Recorder Real Flat Pixel Plus, 82 cm (76 cm sichtbar)



### Chassis

- Chassisausführung EM 6 E (EMG Top)

### Bild

- Bildröhren-Technologie:  
Real Flat Blackline S
- Bildschirmdiagonale / sichtbar (cm):  
82 / 76, Bildformat 16:9
- Pixel Plus
- 100Hz Digital Scan
- Digital Natural Motion
- Digital Crystal Clear
- Widescreen Plus
- Active Control Plus
- Full Dual Screen, 2 Tuner
- DAF = Dynamischer Fokus
- Mosaic Screen
- Dynamic Scavem
- CTI-Schaltung
- Smart Control-Bildeinstellungen: 5 Modi,  
weich, natürlich, intensiv, Multimedia, PP
- Standbild

### Ton

- Dolby Pro Logic 3 D Surround Sound
- Musikleistung: 120 Watt
- Anzahl Lautsprecher: 6
- Integrierter Center-Lautsprecher
- Subwoofer
- Smart Control-Toneinstellungen:  
Film, Sprache, Musik, PP

### Bedienung

- Compass-Menü  
mit graphischen Darstellungen
- Systemfernbedienung RC 4303
- Cinema Link
- Easy Link
- Vorzugsprogramm-Liste
- NexTView / EPG Type 3:  
mit erweiterter Benutzerführung
- Menüsprachen: 22 auswählbar
- Sleep Timer: 180 Minuten

- Automatische Geräteabschaltung

### Abstimmung und Installation

- Autostore mit Sortierfunktion
- Easy Tune (ATS / ACI)
- Direkte Kanal- oder Frequenzwahl
- Senderspeicher: 100

### Empfang

- Terrestrisch / Kabel
- Empfangsfrequenzbereich:  
VHF, UHF, S, Hyperband
- TV-Empfangsnorm:  
PAL BG/I/DK, SECAM BG/L/L'/ DK,  
NTSC über AV

### Videotext

- Easy Text: 1200 Seiten Level 2.5 mit  
Hypertext und Word Search

### Service-Mitteilungs-Mode

- Service IR Link: Drahtlose Kommunikation  
mit TV über DST RC 7150,  
Schnittstelle für "ComPair" =  
PC unterstütztes Reparatursystem

### Anschlüsse hinten

- 4 Euro AV-Anschlüsse
- Ext 1: CVBS in/out + RGB in
- Ext 2: CVBS in/out + Y/C in/out + RGB in
- Ext 3: CVBS in
- Ext 4: CVBS in
- Surround Sound-Ausgang:  
Cinch und Click-Fits
- Subwoofer-Ausgang, Cinch
- Audio L+R Ausgang, Cinch:  
constant/variabel Level
- SP DIF-Eingang, Cinch

### Anschlüsse seitlich

- 2 Front-AV-Anschlüsse:  
FBAS-Eingang, Cinch,  
Audio-Eingang, L+R, 2 x Cinch,  
S-VHS-Eingang (Y/C), Hosiden
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Klinke, Stereo

### Stromversorgung

- Leistungsaufnahme Betrieb: ca 180 Watt
- Leistungsaufnahme Standby: < 1 Watt

### Hard Disc Recorder (HDD)

- Festplattenspeicher: 40 Gigabyte
- Aufnahmekapazität: bis zu 44 Stunden
- Pause Live TV: Sendung anhalten und  
zeitversetzt weiterschauen
- Instant Replay: Wiederholung der letzten 8  
Sekunden
- Commercial Skip: 30 Sekunden, z.B. zum  
Überspringen von Werbeblöcken

### Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 59,3

### TV-Untergestell

- ST 329527, optional
- Abmessungen (B x H x T//cm)  
84,7 x 48,4 x 53,7

### Farbe

- Gerätefarbe: Precision Silver

### Abmessungen

- Gerätegröße (B x H x T//cm):  
84,7 x 54,9 x 53,9

### Lieferumfang

- Fernbedienung inkl. Batterien RC 4303

EAN: 8710895745802 (/12)  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!  
**24 MONATE GARANTIE**  
9/03/VL (01)  
[www.philips.de](http://www.philips.de)  
[www.philips.at](http://www.philips.at)

