



Philips myLiving
Aplique

Savoir
aluminio

myLiving



33205/48/16

Saving in style

Expresa tu estilo eligiendo materiales de alta calidad y una iluminación atractiva. Este exclusivo aplique de cristal blanco con una línea recta de aluminio pulido emite una luz blanca cálida y encaja a la perfección con tu salón moderno.

Ahorra energía y dinero

- Hasta un 80% ahorro de energía
- Robustas y fiables
- Vida útil de la bombilla ultralarga

Dale rienda suelta a tu estilo

- Diseños contemporáneos y elegantes
- Aluminio

Dale a tu casa un baño de luz cálida

- Luz blanca cálida difusa

Características especiales

- Interruptor de encendido/apagado



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Hasta un 80% ahorro de energía



La principal ventaja de la iluminación fluorescente es el bajo consumo de energía. Una bombilla fluorescente consume sólo una quinta parte de la energía de una bombilla convencional. Esto confirma que la sustitución de las bombillas estándar por iluminación fluorescente de Philips en tu hogar reducirá la factura de electricidad en un 80%, aproximadamente.

Vida útil de la bombilla ultralarga



Incluye una bombilla Philips con una vida útil ultralarga de hasta 12.000 horas.

Robustas y fiables



Hechas para durar. Cada pieza de la colección de iluminación de Philips cuenta con materiales y

componentes de alta calidad. Con esta lámpara Philips, puedes comprar dispositivos de iluminación de gran calidad que duran y duran.

Diseños contemporáneos y elegantes

Esta lámpara Philips tiene una apariencia limpia y actual, que rompe con el molde tradicional de los productos de ahorro de energía, voluminosos y nada atractivos hasta ahora. Esbeltas y elegantes, cada lámpara de la colección se ha diseñado cuidadosamente como una combinación perfecta de formas y funciones.

Luz blanca cálida difusa



Esta luz utiliza la tecnología de bajo consumo más avanzada de Philips para proporcionar un torrente de luz blanca cálida y natural. Su luz difusa iluminará la habitación con luz blanca cálida, permitiéndote combinar funcionalidad y respeto por el medio ambiente. La luz difusa es perfecta para una iluminación general.

Interruptor de encendido/apagado



Con el botón discretamente integrado en el artículo, podrás encender y apagar la luz fácilmente.

Aluminio

Muy contemporáneo, el aluminio es un material suave, duradero y ligero con un suave color plateado.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Material: metal, cristal
- Color: aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Bombillas fluorescentes incluidas: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 21 cm
- Longitud: 22,6 cm
- Diámetro: 8,3 cm
- Peso neto: 1,125 kg

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 230 V, 50 Hz
- Tecnología de la bombilla: fluorescente, 230 V
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: 2G7
- Vataje de la bombilla incluida: 9 W
- Vataje máximo de la bombilla de repuesto: 9 W
- Color de la luz: blanca cálida
- Lámpara regulable: No
- LED: No
- LED integrado: NO
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Vida útil de hasta: 13.000 horas
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 600 lm

Servicio

- Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje

- Longitud: 24,6 cm
- Longitud: 13,8 cm
- Diámetro: 11,8 cm
- Peso: 1,345 kg

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Aplique



Fecha de emisión
2018-03-16

Versión: 6.2.2

12 NC: 9150 000 37501
EAN: 87 27900 74596 2

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com