




Philips myLiving  
Nástěnné svítidlo

Láska  
hliník

myLiving



34618/48/16

## Saving in style

Vyjádřete svůj styl volbou vysoce kvalitních materiálů a krásného světla. Toto jedinečné nástěnné svítidlo Ecomoods z bílého skla s rovnou linií leštěného hliníku vydává hřejivé bílé světlo a dokonale se hodí do vašeho moderního obytného prostoru.

### Úspora energie šetří vaši peněženku

- Ušetří až 80 % energie
- Robustní a spolehlivá
- Mimořádně dlouhá životnost žárovky

### Uspokojte svou touhu po kráse

- Stylový současný design
- Hliník

### Zalijte svůj domov hřejivým světlem

- Rozptýlené teplé bílé světlo



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

## Přednosti

### Ušetří až 80 % energie



Velkou výhodou fluorescenčních svítidel je energetická účinnost. Fluorescenční svítidlo spotřebuje jen jednu pětinu energie běžné žárovky. To znamená, že instalace fluorescenčních svítidel Philips ve vašem domově a nahrazení standardních žárovek sníží náklady na elektrickou energii asi o 80 %!

### Mimořádně dlouhá životnost žárovky



Součástí balení je žárovka Philips s mimořádně dlouhou životností – až 10 000 hodin.

### Robustní a spolehlivá



Navrženo pro dlouhodobé používání. Každý model svítidla z kolekce Philips Ecomoods používá vysoce kvalitní materiály a součásti. Díky sérii Philips Ecomoods si nyní můžete koupit kvalitní osvětlení, které vydrží.

### Stylový současný design

Svítidla Ecomoods mají průzračný současný design, zcela odlišný od oněch klasických, neforemných a vizuálně odpudivých energií šetřících výrobků. Jsou tenká, úhledná a elegantní, a každé designové svítidlo v kolekci je navrženo jako skvělá kombinace formy a funkce.

### Rozptýlené teplé bílé světlo



Toto svítidlo využívá nejnovější technologii úsporných žárovek společnosti Philips a vytváří tak záplavu teplého přirozeného bílého světla. Rozptýlené světlo ozáří vaši místnost teplým bílým světlem a umožní tak kombinovat funkčnost a respekt vůči životnímu prostředí. Rozptýlené světlo je ideální pro celkové osvětlení.

### Hliník

Hliník je velmi moderní materiál: měkký, odolný a lehký, s jemnou stříbřitou barvou.

## Specifikace

### Design a provedení

- Materiál: kov, sklo
- Barva: hliník

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné: Ano
- Včetně fluorescenční žárovky: Ano
- Dokonale vhodné pro umístění na stěnu/strop: Ano
- Napínání kabelu: Ano

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 39,5 cm
- Délka: 23 cm
- Šířka: 4,1 cm
- Čistá hmotnost: 1,440 kg

### Technické údaje

- Napájení ze sítě: 230 V, 50 Hz
- Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
- Počet žárovek: 2
- Patice/objímka: G5
- Žárovka v balení: 8 W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 8 W
- Barva světla: teplé bílé
- Životnost lampy až: 10 000 hodin
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ne
- Zabudovaný LED zdroj: NE
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
- Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 12,5 mm, není voděodolné
- Třída ochrany: II – dvojitá izolace
- Světelný výstup žárovky: 470 lm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Rozměry a hmotnost balení

- Výška: 41,9 cm
- Délka: 25,3 cm
- Šířka: 7,4 cm
- Hmotnost: 1,741 kg

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Styl: Současný
- Typ: Nástěnné svítidlo

