



Philips Brilliance
USB-C bağlantı istasyonlu
Kıvrımlı UltraWide ekran

P Line

86,36 cm (34 inç)
3440 x 1440 (WQHD)



349P7FUBEB

Bağlantılarınızı basitleştirin

(çığır açan USB-C ile)

Philips Brilliance 34 inç kıvrımlı ultra geniş ekran ile daha fazlasını görün ve yapın. Kristal netliğinde görüntüler sunan geniş Quad HD kıvrımlı ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Hepsini bir arada USB-C ve yüksekliği ayarlanabilir stand, kolay kurulum olanağı sunar

Mükemmel performans

- UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesine daha canlı görüntüler
- Ultra pürüzsüz görüntüler için 100 Hz yenileme hızları

Çalışma şeklinize uygun özellikler

- Rahat erişim ve hızlı şarj için USB 3.0 Hub
- Tüm bağlantılarınızın tek bir USB-C kablosu ile

Size özel üstün tasarım

- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı
- Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

Konforlu ve verimli tasarım


- İdeal görüntüleme konumu için döndürme, eğme ve yükseklik ayarlama
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

PHILIPS

USB-C bağlantı istasyonlu Kıvrımlı UltraWide ekran
P Line 86,36 cm (34 inç), 3440 x 1440 (WQHD)


Özellikler

Kıvrımlı ekran tasarımı



Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

UltraNarrow Çerçeve



Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamaları gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

USB-C Bağlantı İstasyonu



İnce ve çevrilebilir konektöre sahip yeni USB 3.1 Type-C kablosu, tek kablo ile kolay bağlantı sunar. USB 3.1 ile en üst düzeyde veri hızları alırsınız. USB 3.1, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlıdır ve bir HDD'den bilgisayarınıza veri


aktarımını en hızlı şekilde gerçekleştirir. Bilgisayarınızdan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı dahil olmak üzere tüm çevre birimleriniz dizüstü bilgisayara tek bir kabloyla bağlantı istasyonu olarak monitörünüze bağlayarak süreci basitleştirir. Buna ek olarak, güç sağlama özellikli USB-C ile ekstra güç kablolarına ihtiyaç olmadan dizüstü bilgisayarınızı monitörden açabilir ve şarj edebilirsiniz.

Ultra Geniş Renk Teknolojisi



Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

UltraWide CrystalClear görüntüler




Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntüleri ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü

349P7FUBEB/00

ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

MultiView teknolojisi



Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

100 Hz Hızlı yenileme

Oyun ve video performansı için gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntüleme için bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 100 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızın ekranınıza farklı noktalardan atarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 100 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz.

Compact Ergo Base



Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, "kullanıcı dostu" bir Philips monitör kasesidir.



Teknik Özellikler

Bağlanabilirlik

- Sinyal Girişi: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, USB-C (en fazla 65 W güç sağlama)
- USB: USB 3.0x3 (1 hızlı şarj ile)*
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 34 inç / 86,36 cm
- En-boy oranı: 21:9
- LCD panel tipi: MVA
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,232 x 0,232 mm
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Renk gamı (tipik): NTSC %99,8*, sRGB %117,3*
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- SmartContrast: 100.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Maksimum Çözünürlük: 100 Hz'de 3440 x 1440*
- Etkin izleme alanı: 797,22 (Y) x 333,72 (D) - 1800 R kaviste*
- Tarama Frekansı: 30 - 160 kHz (Y) / 40 - 102 Hz (D) (DisplayPort, USB-C), 23 - 102 Hz (D) (HDMI)
- sRGB
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 109,68 PPI
- LowBlue Modu
- Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama Önleyici, %25 Mat
- AMD FreeSync™ teknolojisi

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 5 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Menü/Tamam, Kullanıcı/Aşağı, SmartImage/Geri Dön, Multiview/Yukarı, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP modu*, 2 kat daha fazla cihaz

Stand

- Yükseklik ayarı: 180 mm
- Yana yatma: -170/170 derece
- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: < 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 67,09 W (tipik)
- Bekleme modu: < 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 810 x 621 x 311 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 944 x 578 x 224 mm
- Standız olarak ürün (mm): 810 x 369 x 98 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 14,88 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 9,60 kg
- Standız olarak ürün (kg): 6,60 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS, Cıva İçermez, WEEE
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar


- Yasal Onaylar: CE İşareti, CU-EAC, RCM, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, MEPS

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Doku
- Ayak: Siyah / Gümüş

Kütuda neler var?

- Kablolar: USB-C - USB-C kablosu, USB-C - USB-A kablosu, HDMI kablosu, DP kablosu, Ses kablosu, Güç kablosu
- Monitör ve stand
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-04-23

Sürüm: 7.0.1

EAN: 87 12581 75227 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

* Maksimum çözünürlük, USB-C, DP veya HDMI girişlerinin hepsinde çalışır.

* USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir.

* Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

* USB-C güç sağlama ve şarj etme işlemleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

* NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

* sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

* PIP/PBP için USB-C - HDMI aynı anda desteklenmiyor

* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.