

Philips X-tremeVision  
žárovka do  
automobilového  
světlometu

Typ žárovky: H7

Balení: 2 kusy  
12 V, 55 W  
Více světla



12972XV+S2

## Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

### Hodně světla, vysoký výkon

- Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelný výkon
- Nejbezpečnější silniční světlometry podle zákona
- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasnému většímu až o 130 %

### Vyšší jas

- Ohromný kontrast zaručuje pohodlnou jízdu
- Výjimečná kvalita paprsku a výkon
- Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

### Nejlepší životnost ve své třídě

- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

# PHILIPS

## Přednosti

### Výrazně bělejší světlo

Jasně bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating™ společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek

### Celá doba životnosti v bezpečí



Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

### Výjimečná kvalita paprsku

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.

### Mimořádné světlo, mimořádná životnost



Autožárovky Philips X-tremeVision jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až o 130 % jasnější světlo bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách\* je životnost žárovek Philips X-tremeVision výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (\*Typy H4 a H7 testované při standardním napětí 13,2 V).


### Ohromný kontrast poskytuje pohodlí

Zvýšená barevná teplota ve světlometech Philips X-tremeVision (k dispozici jako H1, H4 a H7) umožňuje očím lépe zaostřovat a vnímat kontrasty ve větší vzdálenosti. Díky tomu je řízení potmě mnohem pohodlnějším a bezpečnějším zážitkem.

### Větší dohled, rychlejší reakce

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision výrazně zlepší vaši viditelnost až o 130 % vyšším jasem. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí

### Jedna z nejjasnějších žárovek



Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákn, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quarz představují světlomety Philips X-tremeVision nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

### Nejbezpečnější světla do auta podle zákona



Žárovka Philips X-tremeVision je zdaleka nejbezpečnější, nejsnadnější a neúčinnější způsob, jak vylepšit světlomety vašeho auta v zákonném rámci. Mají úplnou certifikaci ECE.

## Specifikace

### Popis výrobku

- Technologie: Halogenové
- Typ: H7
- Řada: X-tremeVision
- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Homologace ECE: Ano
- Základna: PX26d

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 55 W

### Charakteristika světla

- Lumeny: 1 500 ±10 % lm
- Teplota barev: až 3 700 K

### Životnost

- Životnost: Až 450 h

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12972XV+S2
- Objednací kód: 35026528

### Údaje na obalu

- Typ balení: S2
- EAN1: 8727900350265
- EAN3: 8727900350272

### Informace na obalu výrobku

- Množství v balení: 2
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10
- Výška: 13,3 cm
- Délka: 11,0 cm
- Čistá hmotnost na kus: 50,9 g
- Šířka: 5,3 cm

### Informace na vnějším balení

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 509 g
- Výška: 12,0 cm
- Délka: 28,6 cm
- Šířka: 14,1 cm

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Lepší vidění
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 130 % jasnější světlo



Datum vydání 2019-08-04

Verze: 7.0.1

12 NC: 9239 512 17102  
EAN: 87 27900 35026 5

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)