

PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

X-tremeVision

Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

12 V, 60/55 W

Více světla



12342XV+B1



Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

Hodně světla, vysoký výkon

- Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelný výkon
- Nejbezpečnější silniční světlomety podle zákona
- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasnému světlu až o 130 %

Vyšší jas

- Ohromný kontrast zaručuje pohodlnou jízdu
- Výjimečná kvalita paprsku a výkon
- Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

Nejlepší životnost ve své třídě

- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Přednosti

Výrazně bělejší světlo

Jasně bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating™ společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek

Celá doba životnosti v bezpečí



Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

Výjimečná kvalita paprsku

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.

Mimořádné světlo, mimořádná životnost



Autožárovky Philips X-tremeVision jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až o 130 % jasnější světlo bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách* je životnost žárovek Philips X-tremeVision výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (*Typy H4 a H7 testované při standardním napětí 13,2 V).


Ohromný kontrast poskytuje pohodlí

Zvýšená barevná teplota ve světlometech Philips X-tremeVision (k dispozici jako H1, H4 a H7) umožňuje očím lépe zaostřovat a vnímat kontrasty ve větší vzdálenosti. Díky tomu je řízení potmě mnohem pohodlnějším a bezpečnějším zážitkem.

Větší dohled, rychlejší reakce

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision výrazně zlepši vaši viditelnost až o 130 % vyšším jasnem. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí

Jedna z nejjasnějších žárovek



Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quarz představují světlomety Philips X-tremeVision nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

Nejbezpečnější světla do auta podle zákona



Žárovka Philips X-tremeVision je zdaleka nejbezpečnější, nejsnadnější a neúčinnější způsob, jak vylepšit světlomety vašeho auta v zákonném rámci. Mají úplnou certifikaci ECE.

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H4

Řada: X-tremeVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla

Homologace ECE: Ano

Základna: P43t-38

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 60/55 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12342XV+B1

Objednací kód: 35038830

Údaje na obalu

Typ balení: B1

EAN1: 8727900350388

EAN3: 8727900350395

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 1

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Výška: 12,9 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 4,9 cm

Čistá hmotnost na kus: 21,5 g

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,44 kg

Výška: 13,0 cm

Délka: 25,5 cm

Šířka: 19,0 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 457 g

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 130 % jasnější světlo

Životnost

Životnost: Až 450 h

Charakteristika světla

Teplota barev: až 3 500 K

Lumeny: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm

