

Philips X-tremeVision

Tipo de lâmpada: H7

12 V  
55 W, Embalagem com: 2  
PX26d



12972XV+S2

## Melhore o desempenho ao máximo

### Até 130% mais de brilho

As lâmpadas para automóvel Philips X-tremeVision estão entre as mais brilhantes do mercado. Elas brilham até 130% mais que outras lâmpadas e têm o comprimento de feixe superior. Você tem mais visibilidade, reage mais rapidamente e pode dirigir com mais segurança.

#### Muita luz, alto desempenho

- Tenha mais visibilidade e reaja mais rapidamente com até 130% mais brilho
- Uma das lâmpadas mais brilhantes: desempenho de luz superior
- A lâmpada para faróis mais segura e dentro dos parâmetros legais para uso em estradas

#### Mais brilho

- Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança
- Feixe de qualidade e desempenho excepcionais
- Excelente contraste para dirigir com conforto


#### Vida útil imbatível

- Segurança sem limites para você ver e ser visto
- Desempenho significa mais luz e vida útil mais longa

# PHILIPS

## Destques

### Luz significativamente mais branca



A luz branca brilhante (3500 K) é significativamente mais branca que a das lâmpada de faróis convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz luzes mais potentes. Assim, você pode desfrutar de um desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência muito confortável ao dirigir à noite.

### Segurança sem limites



As possíveis falhas em uma peça avulsa representam um grande risco para você e seu automóvel. Isso vale principalmente para as lâmpadas para faróis. Uma lâmpada quebrada reduz a visibilidade e a segurança para você e para o tráfego no sentido contrário. A Philips X-tremeVision é otimizada para uma vida útil longa e confiável. Assim, você consegue enxergar e ser visto por mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

### Feixe de qualidade excepcional

Com uma combinação de mais luz e maior temperatura da cor, a Philips X-tremeVision é considerada o feixe de melhor desempenho no segmento de lâmpadas halógenas.

### Mais luz, vida útil mais longa



A lâmpada para faróis Philips X-tremeVision foi desenvolvida para o máximo de desempenho, produzindo luzes até 130% mais brilhantes, sem que isso afete sua vida útil. A vida útil de até 450 horas\* da Philips X-tremeVision é significativamente maior que a das soluções dos concorrentes na categoria Mais luz. (\*H4 e H7 testadas na voltagem padrão de 13,2 V)

### O excelente contraste proporciona conforto

A maior temperatura de cor na lâmpada para faróis Philips X-tremeVision (disponível em H1, H4 e H7) permite que os olhos tenham mais foco e percebam contrastes à distância. Com isso, dirigir após o anoitecer fica muito mais confortável e seguro.


### Tenha mais visibilidade, reaja mais rapidamente



A iluminação perfeita é muito importante quanto a distância – geralmente, entre 75 a 100 metros à frente de seu automóvel. Com as lâmpadas para automóvel Philips X-tremeVision, você consegue enxergar até 45 metros à frente, dando a você 2 segundos a

mais de tempo de reação. A Philips X-tremeVision aumenta sua visibilidade com até 130% mais de luz na estrada. Com isso, você consegue reconhecer os obstáculos e identificar os possíveis perigos bem antes do que com outras lâmpadas de farol de halogênio.

### Uma das lâmpadas mais brilhante



Com geometria em filamento otimizada e de alta precisão, enchimento a gás de alta pressão de até 13 bar, revestimento de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, a lâmpada para faróis Philips X-tremeVision define um novo marco na iluminação automotiva. Essa lâmpada foi projetada para proporcionar desempenho superior e visibilidade absoluta.

### As luzes p/ autom. mais seguras e dentro dos parâmetros legais



A Philips X-tremeVision é, sem dúvidas, a maneira mais segura, fácil e eficiente de melhorar os faróis de seu automóvel de acordo com os parâmetros legais. Essa lâmpada é totalmente certificada pela ECE.

# Especificações

## Descrição do produto

- Tecnologia: Halógena
- Inserir: H7
- Linha: X-tremeVision
- Aplicação: Farol alto, Farol baixo
- Homologação ECE
- Base: PX26d

## Características elétricas

- Voltagem: 12 V
- Potência em watts: 55 W

## Características da luz

- Lumens: 1.500 ± 10% lm
- Temperatura de cor: 3500 K

## Durabilidade

- Vida útil: 450h

## Informações do pedido

- Entrada do pedido: 12972XV+S2
- Código do pedido: 37170328

## Informações da embalagem

- Tipo da embalagem: S2
- EAN1: 8727900371703
- EAN3: 8727900371710

## Informações do produto fornecido

- Quantidade no pacote: 2
- Quantidade mínima (para profissionais): 10
- Altura: 13,3 cm
- Comprimento: 11,0 cm
- Peso líquido por peça: 50,9 g
- Largura: 5,3 cm

## Informações na embalagem externa

- Peso bruto por peça: 509 g
- Altura: 12,0 cm
- Comprimento: 28,6 cm
- Largura: 14,1 cm

## Especificações de marketing

- Benefícios esperados: mais luz
- Destaque do produto: Até 130% mais brilho



Data de emissão  
2019-08-04

Versão: 6.0.1

12 NC: 9239 512 17104  
EAN: 87 27900 37170 3

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Philips Lighting Holding B.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)