

Philips  
Televizor profesional cu  
LED-uri

- EasySuite de 39"
- LED
- MPEG DVB-T/C 2/4

39HFL3008D



## Valoare deosebită într-un design modern

cu pagini cu informații și instalare de la distanță

Cu acest televizor economic LED, vă veți bucura de beneficiile unei soluții dedicate de televizoare pentru industria hotelieră. Permiteți-le oaspeților dvs. să cumpere conținut premium, informații prin intermediul paginilor cu informații pentru hoteluri și utilizați cea mai recentă tehnologie de la distanță pentru o instalare fără efort.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Afișaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeților
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- Panou de conectivitate integrat
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare

### Diferențierea experienței oaspeților

- SmartInfo pentru pagini cu informații de marcă pentru hoteluri chiar și offline
- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
- Compatibilitate apelare infirmiere optimizată pentru domeniul medical

### Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă



**PHILIPS**

# Repere

## Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

### SmartInstall

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului dvs. Cu un instrument web simplu de utilizat, acum puteți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoie să vă

deplasați! Astfel economisiți timp și sunteți sigur că nu deranjați oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

### SmartInfo

SmartInfo vă permite să furnizați clienților dvs. informații despre oraș sau despre hotel prin intermediul informațiilor hoteliere. Oaspeții dvs. au acces la paginile de informații ale hotelului, care pot fi schimbate regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele dezvoltări din hotel.

### Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților dvs. canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care vă permite să vă recuperați investiția inițială în televizor.

### Afișaj pentru ceas pe ecran

Cu noul nostru afișaj pentru ceas pe ecran, oaspeții pot accesa cu ușurință ora curentă. Cu o singură apăsare de buton, ceasul este afișat pe ecranul televizorului, combinând

vizibilitatea îmbunătățită și consumul scăzut de energie.

### Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

### Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.



### Etichetă energetică ecologică

Philips s-a angajat să reducă în fiecare an consumul de energie al televizoarelor sale atât în modul pornit, cât și în standby și, ca urmare, majoritatea televizoarelor Philips au obținut etichete energetice din 2010. Cu cât este mai verde eticheta, cu atât este mai redus consumul de energie în modul pornit. Rezultatul este de reducere a facturii de energie și un televizor mai ecologic.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Afișaj: LED Full HD
- Dimensiune diagonală ecran: 39 inch / 98 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- TV digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, Control înalte și joase, Sunet clar

## Conectivitate

- Mufe de conectare poziționate lateral: Ieșire căști, Common Interface Slot (CI-CI+), USB, Intrare HDMI
- Conexiuni spate: Antenă IEC75, Intrare HDMI, Intrare/ieșire IR (mini jack 3,5 mm), Conector SCART, Intrare video componentă + S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Conector pentru servicii

## Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Clonare a setărilor TV prin RF, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Comenzi înapoi, Interfață grafică pentru utilizator
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (Scene)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Ceas: Afișaj pentru ceas pe ecran, Programare pentru pornire automată, Melodii alarmă, Cronometru oprire
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră

- prin TXT/DVB
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Alte avantaje: Blocare Kensington

## Asistență medicală

- Control: Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, Telecomandă multifuncțională
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Clasa II izolație dublă

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: Asistență Codec, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: AC (220 - 240 V, 50/60 Hz)
- Alimentare eticheta energetică UE: 43 W
- Consum anual de energie: 62 kW h
- Consum în standby: <0,3 W
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Clasă de etichetare energetică: A+

## Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 891,3 x 536 x 64,7 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 891,3 x 581,5 x 250 mm
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm
- Greutate produs: 8,46 kg

## Accesorii

- Cabluri: Cablu mini jack la RJ-48 de 3,5 mm cu intrare/ieșire IR
- Accesorii incluse: Telecomandă 22AV1108B/12, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță



Data apariției 2013-07-25

Versiune: 5.2.17

12 NC: 8670 001 03975  
EAN: 87 12581 69150 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)