




Philips 4100 series  
Ultratunn LED-TV med  
Digital Crystal Clear

**98 cm (39 tum)**

LED-TV  
DVB-T/T2/C



**39PHT4112**

## Ultratunn LED-TV

med Digital Crystal Clear

Snygg design och prisvärd. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear ger dig bildkvalitet i HD med hög kontrast samt tydlig ljudåtergivning. Upplev underhållning utan krångel från den här lättanvända TV-modellen.

### Rätt funktioner elegant presenterade

- Tunna, raffinerade stativ symboliserar lätthet

### En klar, levande bild varje gång

- Digital Crystal Clear för precision som du vill dela med dig av
- LED-TV för bilder med suverän kontrast

### En tittarupplevelse som passar dig

- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning

# PHILIPS

## Funktioner

### Moderna kantfötter

När våra team ska skapa en ny TV tar de hänsyn till allt: från teknik till design. Våra nya kantfötter är framtagna för att skapa utrymme under TV:n där ett traditionellt stativ normalt brukar finnas för att erbjuda dig en mer intensiv tittarupplevelse. Resultatet? En TV som står tryggt med en fot i framtiden.

### Digital Crystal Clear

Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med

vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.

### LED-TV

Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.

### Två HDMI-ingångar med Easylink

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den

högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldeko­der eller ditt hemmabiosystem.

### USB (foton, musik, video)

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Bildförhållande: 4:3/16:9
- Ljusstyrka: 260 cd/m<sup>2</sup>
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear
- Diagonal skärmstorlek: 39 tum / 98 cm

## Smart interaktion

- Program: Pause TV, USB-inspelning\*
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Elektronisk programguide\*: 8 dagars elektronisk programguide
- Bildformatsjustering: Autozoom, Superzoom, Förstora film till 16:9, Inte skalförändrad, 4:3, 16:9

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljutförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk ljudnivåutjämning, Baskontroll, Smart Sound

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal USB-portar: 1
- Antal CVBS: 1
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Antenn IEC75, Audio L+R-ingång, Hörlur ut
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Textningsformat som stöds: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

.TXT, .ASS

- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoringångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 366 x 768p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Effekt

- Nätnätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- EU-energimärkning, effekt: 35 W
- Årlig strömförbrukning: 52 kWh
- Energiklass: A+
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömförbrukning i av-läge: 0,5 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Tyst bild (för radio)
- Förekomst av bly: Ja\*
- Kvicksilverhalt: 0 mg


## Mått

- Lådans mått (B x H x D): 982 x 628 x 150 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 889,1 x 511,8 x 88,5 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 889,1 x 571,6 x 194,02 mm
- TV-stativets bredd/avstånd: 729,11 mm
- Produktvikt: 6,8 kg
- Produktvikt (+stativ): 6,88 kg
- Vikt inkl. förpackning: 9,55 kg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

## Connections



Publiceringsdatum  
2019-06-18

Version: 9.0.1

12 NC: 8670 001 45934  
EAN: 87 18863 01306 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.