



Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant
de voiture

4057RLED – ROUGE

Nombre d'ampoules : 2
12 V, rouge intense
Vivez une expérience plus
lumineuse



4057RULRX2

Des clignotants lumineux. Une conduite tout en style.

Ampoules à DEL durables

Pour une conduite tout en style, utilisez des ampoules pour clignotant aux couleurs intenses. Comme les ampoules Philips 4057RLED pour feux arrière émettent une lumière rouge vif et qu'elles ont du panache, vous pouvez mettre votre clignotant en toute sécurité et avec style.

Style élégant

- Des clignotants plus lumineux pour une sécurité accrue
- Changez de phares, changez de style

Ampoules extérieures à DEL très brillantes

- L'éclairage instantané des feux rend le freinage plus sécuritaire

Ampoules à DEL longue durée

- Rendement de l'éclairage instantané
- Bonne distribution de la lumière pour une visibilité améliorée

Diffusion de la lumière efficace

- Éclairage automobile de Philips : un niveau de qualité inégalé

Matériaux durables de qualité Philips

- Installation facile et compatibilité avec de nombreux modèles de voiture
- Éclairage à DEL durable

PHILIPS

Caractéristiques

Éclairage d'extérieur élégant

Bien que l'objectif premier de l'éclairage extérieur soit de vous aider à voir et à être vu, il n'y a rien qui ne l'empêche d'avoir du panache. Si vous souhaitez revampier votre style sans acheter de nouvelle voiture, remplacer vos ampoules à DEL constitue un investissement judicieux. Mettez à niveau votre éclairage extérieur avec une lumière rouge vif pour les feux de freinage, un ambre vibrant pour les clignotants et une lumière blanc éclatant pour les feux de positionnement et de recul. Comme votre voiture est le prolongement de votre personnalité, vous pourrez affirmer votre style grâce aux ampoules d'extérieur à DEL pour clignotant de Philips.

Soyez vu grâce à des clignotants lumineux

Signaler le mouvement prévu de votre véhicule est essentiel à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres personnes doivent savoir ce que vous faites. Des clignotants lumineux vous permettent d'être vu pour une sécurité accrue. Que vous faites marche arrière, tourniez ou arrêtez votre voiture, les ampoules à DEL pour clignotant Philips Ultinon vous fournissent le rendement voulu et donnent aux autres conducteurs quelques instants supplémentaires qui sont essentiels pour réagir à vos mouvements.

Éclairage instantané des feux de freinage

Les lampes à incandescence prennent du temps à s'allumer et à être performantes. Par contre, les ampoules à DEL s'allument instantanément. La différence se mesure en fractions de seconde. Lorsque vous devez freiner brusquement, ces fractions de seconde sont importantes. Par exemple, à une vitesse de 100 km/h, une différence de temps de réaction de seulement quatre dixièmes de seconde correspond à une distance de réaction supplémentaire de 11 m, ce qui équivaut à environ 2,5 longueurs de voiture en temps de réflexion supplémentaire. Les ampoules de freinage à DEL de Philips vous permettent d'immédiatement signaler au conducteur qui vous suit votre intention de freiner.

Diffusion de la lumière efficace

La gamme de produits d'éclairage extérieur à DEL de Philips est conçue pour une distribution plus intelligente de la lumière afin d'assurer que la lumière

du clignotant extérieur est projetée où vous en avez besoin (que vous faisiez marche arrière, arrêtez votre voiture ou clignotiez). Grâce au grand angle et à la diffusion de la lumière efficace, non seulement vous pouvez mieux voir la route, mais les autres conducteurs peuvent mieux vous voir.

Produit automobile de qualité

Les produits d'éclairage à la fine pointe de la technologie de Philips ont une réputation irréprochable dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Comme les produits automobiles de Philips sont conçus et mis au point selon de rigoureux processus de contrôle de qualité (y compris les normes ISO applicables), ils satisfont toujours aux normes de production les plus élevées. Si les principaux fabricants de voitures font confiance aux ampoules de Philips, c'est parce que Philips est gage de qualité. Ses ampoules produisent une lumière aussi brillante que puissante et un faisceau précis.

Installation facile

Comme elles s'installent facilement dans les véhicules compatibles, les conducteurs qui ont de l'expérience en matière d'entretien automobile n'auront aucune difficulté à poser ces ampoules de phare.

Éclairage à DEL longue durée

Vous voulez un éclairage lumineux et élégant pour votre voiture. Mais, vous ne voulez pas remplacer continuellement des ampoules défectueuses. Il s'agit d'une grande faiblesse des ampoules conventionnelles : plus l'ampoule est puissante, plus sa durée de vie est courte. À la même intensité lumineuse, les ampoules à DEL durent plus longtemps. Et les ampoules à DEL Philips Ultinon offrent une résistance additionnelle à la chaleur et aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal pour un rendement de longue durée et une durée de vie allant jusqu'à huit ans.

Excellente distribution de la lumière

Le flux lumineux vif et les couleurs intenses n'ajoutent pas seulement du style. Ils offrent une distribution de lumière supérieure, grâce à un faisceau lumineux à grand angle sur la route pour que vous puissiez mieux voir et être mieux vu.

Spécifications

Informations de l'emballage

- EAN1: 46678721762
- EAN3: 50046678721767
- Type d'emballage: X2

Description du produit

- Technologie: DEL
- Application: Feu d'arrêt/arrière
- Portée: DEL Ultinon
- Type: P27/7
- Homologation ECE: NON
- Culot: W2,5 x16Q
- Désignation du type de DEL: 4057RLED – ROUGE
- Caractéristiques techniques: Éclairage instantané

Caractéristiques électriques

- Tension: 12 V

Caractéristiques de marketing

- Avantages: Vivez une expérience plus lumineuse
- Point fort du produit: Clignotant lumineux, Conduite tout en style

Caractéristiques de la lumière

- Température de la couleur: Rouge intense

Renseignements pour commander

- Entrée de commande: 4057RULRX2
- Code de commande: 78721767

Information sur l'emballage extérieur

- Poids brut par pièce [lb]: 1,17
- Hauteur [po]: 3,35
- Longueur [po]: 7,68
- Largeur [po]: 5,94

Information sur le produit emballé

- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10
- Nombre de pièces: 2
- Poids brut par pièce [lb]: 0,03
- Hauteur [po]: 3,62
- Longueur [po]: 2,68
- Largeur [po]: 1,1

Durée de vie

- Durée de vie: Jusqu'à 8 ans



Date de publication
2019-02-04

Version: 3.2.1

12 NC: 8670 001 50291

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation d'ampoules à DEL mises à niveau est conforme aux réglementations locales.