

Philips
Profesjonell LED-TV

40" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL2809D



Mye for pengene i en moderne design

med strømbesparende LED-teknologi

Med denne energieffektive LED hotell-TVen får du effektiv installering via USB-kloning og egne hotellfunksjoner som meny og kontrollås.


Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- USB for multimedieavspilling
- Integrert tilkoblingspanel
- Lavt strømforbruk
- Volumbegrensning
- Låse installasjonsmenyen
- Velkomstsider på skjermen
- Sidekontrollås

PHILIPS

Høydepunkter

USB-kloning



Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare strømforbruket, men det gir også lavere driftskostnader.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt

strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

USB (bilder, musikk, video)



Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, MP3-spiller eller andre multimedieenheter til USB-porten på siden av TVen, slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.

Velkomstsider



En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 40 tommer / 102 cm
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Kabinettfarge: Svart

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Antall HDMI-kontakter: 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, S/PDIF ut (koaksial), PC inn VGA, Common Interface Plus (CI+)

Anvendelighet

- Enkel installering: ATS (Automatic Tuning System), Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, 1

kanalliste analog/digital

- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkommen-side (.png), Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Teksting, Kino
- Fjernkontroll: 22AV1407A/12
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll (4x)
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Beholdere: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formater for musikkavspilling: MP3, M4A, WMA (v2 opptil v9.2)
- Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, PNG

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- EUs energimerke for strøm: 63 W
- Energimerkeklasse: A
- Årlig energiforbruk: 91 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 923 x 551 x 79/98 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 923 x 587 x 217 millimeter
- Produktvekt: 9,85 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 200 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstra utstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00



Utgivelsesdato
2015-02-24

Versjon: 5.0.2

12 NC: 8670 001 12735
EAN: 87 12581 71366 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com