

Philips  
Profesionalni LED-  
televizor

102-cm Studio

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL2819D



## Odlična naložba sodobne zasnove

z energijsko varčno tehnologijo LED

Energijsko učinkoviti hotelski LED-televizor omogoča učinkovito namestitev s kloniranjem prek povezave USB in posebne hotelske funkcije, kot sta meni in zaklepanje funkcij.

### Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje


- Čudovite slike s tehnologijo LED ob nizki porabi energije
- Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Vgrajena priključitvena plošča
- Nizka poraba energije
- Omejitev glasnosti
- Zaklepanje menija za namestitev
- Pozdravna stran na zaslonu
- Zaklepanje stranskih gumbov

A

PHILIPS

# Značilnosti

## Kloniranje prek povezave USB



Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

## Omejitev glasnosti

S to funkcijo določite razpon glasnosti, ki je dovoljen pri televizorju, da preprečite previsoko glasnost in motenje gostov v sosednjih sobah.

## Zaklepanje menija za namestitev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitvev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi programiranja.

## Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšate vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

## Vgrajena priključitvena plošča

Vgrajena priključitvena plošča gostom omogoča zanesljivo priključitev osebnih naprav na televizor brez dodatne zunanje priključitvene plošče.

## LED



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem televizorju združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

## USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



V vrata USB na bočni strani televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

## Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže dobrodošlica.



# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslona: 40 palec / 102 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Barva ohišja: Črna
- Svetlost: 300 cd/m<sup>2</sup>

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: do 1920x1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920 x 1080 slikovnih pik

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV sistem: PAL, SECAM
- Predvajanje videa: PAL, SECAM, NTSC

## Zvok

- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, Incredible Surround, regulacija visokih in nizkih tonov, Clear Sound

## Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

## Povezljivost

- Število priključkov AV: 1
- Število priključkov USB: 1
- Število priključkov HDMI: 1
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni kanal (ARC)
- Stranski priključki: Zvočni vhod L/D, Vhod CVBS, Izhod za slušalke, USB 2.0
- Ostali priključki: Antena IEC75, Izhod S/PDIF (koaksialni), VGA PC vhod, Standardni vmesnik plus (CI+)

## Priročnost

- Enostavna namestitvev: Automatic Tuning System (ATS), Automatic Channel Install (ACI), Samodejno poimenovanje programov, Autostore, Kloniranje nastavitvev televizorja prek povezave USB, Zaklepanje menija za namestitvev, Dostop do varnostnega menija
- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), Prikaz na zaslonu, Seznam programov, Nadzor s strani, 1 seznam analognih in digitalnih kanalov

- Udobje: Funkcije za hotelskega gosta, Pozdravna stran (.png), Vklon na kanal, Omejitev glasnosti, Izklopni časovnik
- Način za zaporniške ustanove: TXT, MHEG, USB, EPG, SubBlock
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih, Programski vodnik za vsebino, ki se trenutno predvaja/ki sledi
- Nastavitve formata zaslona: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9, Samodejno, Podnapisi, Kino
- Daljinski upravljalnik: 22AV1407A/12
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

## Healthcare

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik (4x)
- Priročnost: Izhod za slušalke

## Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: MP3, M4A, WMA (v2 do v9.2)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, PNG

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Moč na energetske oznaki EU: 63 W
- Razred na energetske oznaki: A
- Letna poraba energije: 91 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,3 W
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Izklop slike (za radio)

## Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 923 x 551 x 79/98 mm
- Dimenzije naprave s stolom (Š x V x G): 923 x 587 x 217 mm
- Teža izdelka: 9,85 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 200 x 200 mm

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Namizno stojalo, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirna dodatna oprema: Namestitveni daljinski upravljalnik 22AV8573/00



Datum izdaje 2016-09-11

Različica: 2.1.1

12 NC: 8670 001 19708  
EAN: 87 18863 00141 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)