

Philips  
Profesionalni LED-  
televizor

102-cm EasySuite

LED  
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



## Neverjetna funkcionalnost za goste

### S pametnimi hotelskimi informativnimi stranmi

Energijsko učinkoviti LED-televizor vam nudi vse prednosti namenskega hotelskega televizorja. Gostje lahko kupujejo plačljive vsebine, prebirajo obvestila prek hotelskih informativnih strani ter uporabljajo najnovejšo daljinsko tehnologijo za enostavno namestitvev in upravljanje

#### Privlačna slika in prijetno počutje

- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom
- Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje
- Nizka poraba energije

#### Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitvev in vzdrževanje
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom upravljanja s krmilno ročico

#### Za povsem novo doživetje gostov

- SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani
- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor
- Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta



**PHILIPS**

# Značilnosti

## LED-televizor Full HD


Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

## Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

## SmartInstall



SmartInstall omogoča enostavno namestitvev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne

strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

## SmartInfo



SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete mestne ali hotelske informacije. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, če televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših dogodkih.

## SXP Easy



Televizor s Serial Xpress Protocol Easy lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

## Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre

Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki

uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

## Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

## Okolju prijazna zasnova

Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.

## Zaklep upravljanja s krmilno ročico

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

## Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslona: 40 palec / 100 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Svetlost: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 20 (2 × 10) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

## Zasnova

- Barva: Črna

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Analogni televizija: PAL
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

## Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič

## Stranski priključki

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- Izhod za slušalke: Mini vtič

## Izboljšave povezljivosti

- HDMI: ARC (vsa vrata), DVI (vsa vrata)
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prehod RC, Nadzor zvoka sistema
- Scart: Napajalni SCART
- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

## Značilnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski

- vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst, HbbTV
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format slike
- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

## Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitvev, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaprojekcija
- Ustvarjanje in upravljanje CMND: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitvev brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave RF, Ustvarjanje vsebin
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip, Pozdravno sporočilo, Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- Časovnik: Izklopni časovnik, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- Kanali: Kombinirani seznam
- Interaktivni DRM: VSecure
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol
- Regulator moči: Samodejni vklop, Okolju prijazen/hiter zagon
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Format slike, Glasnost
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Primerno za bolnišnično uporabo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

## Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Datoteke: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

## Dotatna oprema


- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1409A/12, Namizno stojalo, 2 × baterija AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitev RC 22AV9573A

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetski oznaki: A++
- Moč na energetski oznaki EU: 30 W
- Letna poraba energije: 44 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

## Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 904 x 512 x 64/77 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 904 x 577 x 222 mm
- Teža izdelka: 7,6 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 9,5 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M4, 200 x 200 mm



Datum izdaje 2017-03-27

Različica: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25778  
EAN: 87 18863 00400 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.