

Philips
Hotelski televizorji

102-cm EasySuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



Osupnite goste

s pametnejšim hotelskim televizorjem

Naredite vtis na goste z vrhunsko sliko Full HD in zmožnostjo prikaza interaktivnih hotelskih strani z lastno blagovno znamko.

Vzemite vajeti v svoje roke z orodjem CMND

- CMND & Control: preprosto vzdrževanje televizorjev
- CMND & Create: predvajajte želene informacije kadar koli

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani
- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Zaklepanje menija za namestitev

Za povsem novo doživetje gostov

- Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli
- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor
- Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta

PHILIPS

Značilnosti

CMND & Control



CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitvev televizorja z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodablajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

CMND & Create



CMND & Create omogoča predvajanje zelenih informacij, kadar želite. CMND-jev modul za upravljanje vsebine omogoča enostavno ustvarjanje in posredovanje interaktivnih spletnih strani hotela z lastno blagovno znamko. Prilagodite televizor tako, da boste gostom zagotovili najnovejše informacije in novice o hotelu, vse v realnem času.

Načini za hotel, bolnišnico, zapor

Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo

v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

Razporejevalnik

Z vgrajenim razporejevalnikom lahko prikažete, kar želite, kadar želite. Programirate lahko do 7 različnih razporedov in prikažete kakršno koli vsebino. Isto vsebino lahko ponovite vsak dan ali pa po želji nastavite vsebino za določene dni, na primer za konec tedna.

Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

SmartInfo

SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete informacije o mestu in hotelu prek vmesnika SmartUI. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, kadar televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših novicah o hotelu.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanji odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslona: 40 palec / 102 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Svetlost: 280 cd/m²
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 16 (2 x 8) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Zasnova

- Barva: Črna

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Analogna televizija: PAL
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič

Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Izhod za slušalke: Mini vtič

Izboljšave povezljivosti

- HDMI: DVI (vsa vrata)
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prehod RC, Nadzor zvoka sistema
- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

Značilnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format slike, Neodvisna nastavitve glasnosti
- Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitvev, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaprojekcija
- Ustvarjanje in upravljanje CMND: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitvev brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave RF, Ustvarjanje vsebin
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takošnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- Časovnik: Razporejevalnik (7 razporedov), Izklonni časovnik, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- Kanali: Kombinirani seznam, Tematski sezname, Urejevalnik kanalov brez povezave
- Interaktivni DRM: VSecure
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorja-JAPIT
- Regulator moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Slog slike, Format slike, Slog zvoka, Glasnost, Jezik menija
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Primerno za bolnišnično uporabo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklon zvoka

- neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Datoteke: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Dodatna oprema


- Priloženo: Namizno stojalo, 2 x baterija AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik 22AV1503A/12
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitvev RC 22AV9573A/12

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 46 W
- Letna poraba energije: 68 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Časovnik za samodejni izklon
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 918 x 532 x 64/77 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 918 x 597 x 222 mm
- Teža izdelka: 7,6 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 9,5 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M4, 200 x 200 mm



Datum izdaje 2017-05-07

Različica: 2.1.1

12 NC: 8670 001 36784
EAN: 87 18863 00900 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.