



飛利浦 5700 series
FHD LED 顯示器 搭載
Pixel Plus HD

100 公分 (40")
Full HD 顯示器



40PFH5704

Full HD LED 顯示器

搭載 Pixel Plus HD

兼顧今日和未來需求的最佳選擇：採用 Pixel Plus HD 的飛利浦 5700 系列 Full HD 顯示器。體驗生動逼真的影像、清晰無比的音效，以及隨時隨地享受觀影樂趣的所有必備配備（例如方便實用的額外 USB 和 HDMI 埠）。

時時享受清晰生動的畫質

- Pixel Plus HD。無論來源均能呈現銳利影像。

隨心所欲的觀影樂趣

- 兩組 HDMI 輸入端子及 Easylink，提供整合式連線
- USB 適用於多媒體播放

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 顯示器：LED Full HD
- 面板解析度：1920 x 1080
- 長寬比：16:9
- 畫面增強：Pixel Plus HD

使用者互動

- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體
- 螢幕格式調整：4:3, 16:9
- 編程：USB 錄製*

音效

- 輸出功率 (RMS): 12 瓦
- 加強音效：清晰音效

連線

- HDMI 連接頭數量：2
- USB 數量：1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系統待機, 單鍵播放, 遙控傳遞, 系統音訊控制
- 其他連接：數位音訊輸出 (光纖), CVBS+ 音訊左 / 右輸入

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入：高達 1920x1080 @ 60Hz
- 視訊輸入：24、25、30、50、60 Hz, 高達 1920x1080p

多媒體應用程式

- 影片播放格式：容器：AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 字幕格式支援：.SRT, .ASS
- 音樂播放格式：AAC, AC3
- 圖片播放格式：JPEG, BMP, PNG

功率

- 主電源：AC 110V /60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 省電功能：自動關閉計時器, 環保模式

尺寸

- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 996 x 630 x 140 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 893.4 x 520 x 73 mm
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 893.4 x 554.8 x 223 mm
- 產品重量：5.1 kg
- 產品重量 (+ 機座): 5.6 kg
- 產品含包裝重量：8.3 kg
- 符合 VESA 標準掛架：100 x 100 公釐

配件

- 附配件：快速入門指南, 桌上型支架, 法律和安
全手冊, 保固手冊

便利

- 睡眠定時器：是

焦點

USB (相片、音樂、影片)

分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

Pixel Plus HD

飛利浦 Pixel Plus HD 引擎能將畫質最佳化, 給您銳利的影像與美麗的對比。因此, 無論是觀賞有線顯示器或光碟, 都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明更銳利的影像。

兩組 HDMI 輸入端子搭配 Easylink

只需要一條 HDMI 纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到大型顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對大型顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。



Connections

Side

Down



HDMI 2 ARC



USB
5.0V/500mA



SPDIF



CVBS L R



HDMI 1



發行日期 2021-05-04

版本：6.1.1

12 NC: 8670 001 65074
EAN: 87 18863 02266 5

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。
* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售商或商店銷售的顯示器。