

Philips
LED-TV med Pixel Plus HD

102 cm (40")
Full HD 1080p
digital TV

40PFL5605H



Underholdningen bliver levende

med fremragende LED-billeder

Fantastisk LCD-billedkvalitet på en ultratynd 102 cm (40") skærm - Philips' 40PFL5605 LED-TV i 5000-serien. Oplev øjeblikket, som om du selv var der, med Pixel Plus HD og en imponerende usynlig lyd.

High definition giver dig fantastiske detaljer

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- 100 Hz LCD, 2 ms ydeevne giver fremragende bevægelsesskarphed
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film

Fyldig og klar lyd.

- 2.1-system 40 W surround-lyd (2 x 10 W RMS, virtuel 20 W)*
- Hør hvert et ord med Clear Sound

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimediaafspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Grønnere hverdag

- LED-TV er op til 40 % mere energieffektive end normale LCD-TV
- Strømforbrug på 0 W, når du slukker



NL/22/001



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer øjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz LCD, responstid 2 ms

100 Hz LCD giver fremragende bevægelsesskarphed. Den dobbelte billedhastighed øger skarpheden for gengivelse af bevægelser til mere end det dobbelte af et almindeligt LCD. Det giver en ydelse med en responstid på 2 millisekunder. Nu kan du nyde skarpe billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen.

HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-

udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

2.1-lydsystem med 40 W*



Virtuelt 2.1-højttalersystem giver en utrolig lyd på 40 W (2 x 10 W + 20 W Virtual Power*).

*Dette virtuelle 2.1-højttalersystem håndterer ydeevnen intelligently for at kunne fordoble den originale effekt og producerer en glimrende bas. Nyd den rene og detaljerede lyd med dome-diskanten, der leverer ukomprimeret lyd i et slankt og usynligt højttalerdesign.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Strømforbrug på nul watt

Opnå besparelser på el-regningen ved at bruge den indbyggede afbryder på dette TV. Dermed

kan du afbryde strømmen helt uden at tage stikket ud af stikkontakten.



Matchende hjemmebiografoplevelse

Løft din hjemmebiografoplevelse op på et nyt niveau med Philips SoundHub hjemmebiograf 5000-serien. Gør hver en detalje levende, og oplev den aldeles overvældende, krystalklare surround-lyd. Få mere at vide om denne enestående kombination i dag på www.philips.com



EU-miljømærket

Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats

er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 40 tommer / 102 cm
- Display: LCD Full HD, direkte LED-baggrundsbelysning
- Skærmtyp: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, 100 Hz tydeligt LCD, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Reduktion af MPEG-artefakter, 2D/3D støjreduktion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, HD Natural Motion, LED-baggrundsbelysning
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: op til 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 40 W reel usynlig lyd
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Incredible Surround, Diskant- og basregulering, Ren lyd
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til indstillinger, Guide til tilslutning af enheder, Automatisk registrering af Philips-enheder, Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk kanalindstilling, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Smart Picture, Smart Sound, Brugervejledning på skærmen, EasyLink, Valg af

- yndlingsprogrammer, Mosaik med kanaler, One-stop oplevelsesknap, Et enkelt tryk på knappen Home
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG*
- Skærmformat-justeringer: Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 16:9, WideScreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Multimedia: USB autobreak-in, USB-mediebrowser

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Formater for billedvisning: JPEG
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T*, DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
- VGA-indgang: PC-indgang, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, USB
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, Common Interface Plus (CI+)
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, EasyLink, Pixel Plus-link (Philips), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Opsummering: 3x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Strøm

- Grønt stempel: Certificeret med miljømærke
- Omgivende temperatur: 5-35°C


- Lysnet: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforsøg (typisk): 84 W
- Standby-strømforsøg: < 0,15 W
- Strømforsøg ved slukket tilstand: < 0,01 W
- Årligt energiforsøg: 122,64 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Lyssensor, Eco-tilstand

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 977 x 605 x 86 mm
- Apparats mål inklusive stander (B x H x D): 977 x 649 x 236 mm
- Vægt inkl. emballage: 19,2 kg
- Vægt: 13,7 kg
- Produktvægt (+ holder): 16,1 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 1149 x 689,5 x 197 mm
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 200 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstander, Lynhåndbog, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Sikkerheds-/lovmæssige instruktioner, Software-deklaration



Udgivelsesdato
2019-11-12

Version: 8.21.10

12 NC: 8670 000 59439
EAN: 87 12581 52147 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* Typisk strømforsøg i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.
* Energiforsøg i kWh pr. år, baseret på strømforsøget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforsøg vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.